

ミスミ

即出荷 Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ



ココが特長

日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- 各国で在庫し最短で当日出荷可能です。
- グローバルにビジネスを展開するお客様の現地調達をサポートします。

結線・線色ページ ⑩1027

部材ページ ⑦01

自由長タイプページ ⑨681

在庫品

RoHS

お値引き	
1~49本	通常単価
50~99本	10%
100本~	23%

規格表

最大電圧	30V
耐電圧	500V/分
使用温度範囲	-20℃~+80℃
AWGサイズ	28
電線規格	UL20276 E257581
芯線外径	9芯: 5.0mm, 15芯: 5.9mm 25芯: 7.2mm, 37芯: 7.8mm

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~5
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。



Order
注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	芯数	指定長(m)
DHSK	P	9	1

1本単位

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	芯数	指定長(m)	¥通常単価	
					1m	3m
DHSK EMI対策型 M2.6ショートネジ	P (オス)		9	1	911	1,116
			15		1,257	1,538
			25		1,362	1,748
			37		1,791	2,361
	S (メス)		9	3	929	1,134
			15		1,285	1,567
			25		1,418	1,804
			37		1,948	2,518

ミスミ

即出荷 Dsubコネクタ付ケーブル モールドタイプ



ココが特長

翌日出荷の短納期を実現

- お求め安いモールドタイプのコネクタ付ケーブルです。
- 在庫品なのでPM6:00迄のご注文で当日出荷が可能です。



・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意

結線・線色ページ ⑩1027

在庫品

RoHS

お値引き	
1~29本	通常単価
30~99本	5%
100本~	都度見積

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~5
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。



Order
注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	芯数	指定長(m)
HDM	PP-A	9	1

1本単位

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	芯数	指定長(m)	¥通常単価			
					1m	2m	3m	5m
HDM M2.6ロングネジ HDU #4-40ロングネジ	PP-A (オス・オス)		9	1	760	790		
			15		820	840		
			25		1,160	1,220		
			37		1,490	1,570		
	PS-A (オス・メス)		9	2		790	860	
			15			840	1,000	1,340
			25		1,150	1,210	1,460	1,990
			37		1,490	1,570	1,900	2,580
	SS-A (メス・メス)		9	3			860	1,110
			15		830	850		
			37			1,570	1,900	2,580

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合料金が異なります

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

Dsub
コネクタ付
ケーブル
MILソケット
コネクタ付
ケーブル
FCN
コネクタ付
ケーブル
コネクタ付
変換・分岐
ケーブル
セントロニクス
コネクタ付
ケーブル
IEEE1284ハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
MR
コネクタ付
ケーブル
PCRハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
PCSハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
HDRA・HDR
コネクタ付
ケーブル
DX31ハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
8840ハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
Han防水
コネクタ付
ケーブル

使用部材情報

コネクタ・フード

DSDJ・DSDU・PDDJ・PDDU
GLDJ・GLDU・GRP DJ・GRPDU
GRPDDN・GRPDDJ・GRPDDU



コネクタ	
メーカー	ミスミ
型番	DB-***S*
更に詳しく	Q17ページ
EMI対策型フード	
メーカー	ミスミ
型番	MDA-***H-***
更に詳しく	Q30ページ
プラスチックフード	
メーカー	ミスミ
型番	RDA-***H-***
更に詳しく	Q30ページ

*GRPDDN・GRPDDJ・GRPDDUはフード無し

NEDJ・NEDJL・NEDU・NEDUL・SPEDJ・SPEDJL・SPEDU・SPEDUL
BDDN・BDDJ・BDDU(H15,44,62芯は高密度型コネクタ使用)



コネクタ	
メーカー	JAE
型番	D***F-N
定格電流	5A
定格電圧	—
更に詳しく	Q16ページ
高密度コネクタ	
メーカー	輸入品
型番	HD-***S*
定格電流	5A
定格電圧	—
更に詳しく	Q21ページ
フード	
メーカー	JAE
型番	D*-C8-J**-F*1R
更に詳しく	Q29ページ

*BDDN・BDDJ・BDDUはフード無し

NA37DM



コネクタ	
メーカー	DDK
型番	17JE-13370-02-D1-A
定格電流	5A
定格電圧	AC300V
更に詳しく	Q18ページ
フード	
メーカー	ミスミ
型番	NAH-DSUB37-MM
更に詳しく	Q未掲載

FLOD



コネクタ	
メーカー	JAE
型番	D*SP-JB**
定格電流	—
定格電圧	—
更に詳しく	未掲載

NDDJ・NDDU・GRNDJ・GRNDU・
GRNDDN・GRNDDJ・GRNDDU



コネクタ	
メーカー	DDK
型番	17JE-*****-02-D1
定格電流	5A
定格電圧	AC300V
更に詳しく	Q18ページ
アングルフード	
メーカー	DDK
型番	17JE-**LH*-1*-CF
更に詳しく	Q31ページ
フード	
メーカー	DDK
型番	17JE-**H-1*-CF
更に詳しく	Q31ページ

*GRNDDN・GRNDDJ・GRNDDUはフード無し

FEMD



EMI対策コネクタ	
メーカー	JAE
型番	D*SP-JB**F
定格電流	—
定格電圧	—
更に詳しく	未掲載

NSDJ・NSDU・BSDJ・BSDU・ZHDJ



コネクタ	
メーカー	オムロン
型番	XM3*-**21
定格電流	5A
定格電圧	AC300V
更に詳しく	Q20ページ
フード	
メーカー	オムロン
型番	XM2S-***1*
更に詳しく	Q33ページ

BHDJ・BHDJL・BHDU・BHDUL(H15は高密度コネクタ)



コネクタ	
メーカー	JAE
型番	D***F-N
定格電流	5A
定格電圧	—
更に詳しく	Q16ページ
高密度コネクタ	
メーカー	輸入品
型番	HD-***S*
定格電流	5A
定格電圧	—
更に詳しく	Q21ページ
フード	
メーカー	DDK
型番	17JE-**H-1*-CF
更に詳しく	Q31ページ

圧着端子



Y型圧着端子	
メーカー	大同端子製造
型番	F0.3-3相当品
サイズ	3.2mm
外幅	5.2mm
更に詳しく	Q468ページ



丸型圧着端子	
メーカー	大同端子製造
型番	0.3-3相当品
サイズ	3.2mm
外幅	5.2mm
更に詳しく	Q464ページ



Y型圧着端子	
メーカー	大同端子製造
型番	F0.08-3相当品
サイズ	3.2mm
外幅	5.2mm
更に詳しく	Q468ページ

Y型圧着端子はM3ねじ端子台向けを使用しております。使用するケーブルの太さにより使用する圧着端子を変更しております。

ケーブル結線図 即出荷ケーブル

Dsubコネクタケーブル

DHSKシリーズ					
9芯・15芯		25芯・37芯			
商品ページ0680					
CN1 例)9芯 ビンNo.3 緑 ケーブル線色 電線色 ライン色 白 ー 白 赤 緑 赤 緑 赤 黄 ー 黄 赤 橙 ー 橙 赤 青 ー	CN1 ビンNo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	CN1 例)15芯 ビンNo.3 茶 ケーブル線色 電線色 ライン色 橙 ー 橙 黒点 茶 黒点 茶 黒点 白 ー 白 黒点 黄 ー 黄 黒点 紫 ー 紫 黒点 赤 ー 赤 黒点 緑 ー 緑 黒点 青 ー	CN1 ビンNo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15		
				CN1 例)ピンNo.11 黄・黒1 ケーブル線色 電線色 ライン色 白 黒1 白 赤1 白 黒2 白 赤2 白 黒3 白 赤3 白 黒4 白 赤4 白 黒長 白 赤長 黄 黒1 黄 赤1 黄 黒2 黄 赤2 黄 黒3 黄 赤3 黄 黒4 黄 赤4 黄 黒長 黄 赤長 ピンク 黒1 ピンク 赤1 ピンク 黒2 ピンク 赤2 ピンク 黒3 ピンク 赤3 ピンク 黒4 ピンク 赤4 ピンク 黒長 ピンク 赤長 灰 黒1 灰 赤1 灰 黒2 灰 赤2 灰 黒3 灰 赤3 灰 黒4	CN1 ビンNo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

HDM, HDUシリーズ			
商品ページ0680			
CN1 例)ピンNo.26 白・なし ケーブル線色 絶縁体の色 ラインの色 白 黒 白 黒 赤 黒 赤 黒 黄 なし 黄 黒 紫 なし 紫 黒 青 なし 青 黒 茶 なし 茶 黒 緑 なし 緑 黒 灰 なし 灰 黒 薄青 なし 薄青 黒 橙 なし 橙 黒 薄緑 なし 薄緑 黒 桃 なし 桃 黒 黒 なし 白 なし 茶 白 黄 赤 赤 赤 紫 赤 橙 赤 灰 赤 青 赤 青 赤 桃 赤 緑 赤 薄緑 赤 紫 赤 フード	CN2 ビンNo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 フード		

