



特长 收缩后的壁厚为0.5mm以下的热收缩管

- 收缩后的壁厚极薄，为0.5mm以下，柔软性好。
- 阻燃等级达到VW-1。

Delivery
交货期

发货日期

1~5盒	次日(当日)
6盒~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4盒	标准单价
5~9盒	19% off
10盒~	24% off

Order
订货范例

型号

NAVCN-1.5-10P

规格表

1盒起接受订购!

型号	每盒装	收缩前尺寸(mm)		完全收缩后尺寸(mm)	
		内径	壁厚	内径	壁厚
NAVCN-1.5-10P	1m×10根	2.00 ^{+0.20} _{-0.10}	0.13±0.05	≤0.80	0.25±0.06
NAVCN-2-10P		2.40 ^{+0.20} _{-0.10}		≤1.00	
NAVCN-3-10P		3.50 ^{+0.20} _{-0.10}		≤1.50	
NAVCN-4-10P		4.50 ^{+0.20} _{-0.10}	0.15±0.05	≤2.00	0.30±0.06
NAVCN-5-10P		5.50 ^{+0.20} _{-0.10}		≤2.50	
NAVCN-6-10P		6.50 ^{+0.20} _{-0.10}		≤3.00	
NAVCN-8-10P		8.50 ^{+0.30} _{-0.10}		≤4.00	
NAVCN-10-10P		10.5 ^{+0.30} _{-0.10}	0.16±0.05	≤5.00	0.34±0.06
NAVCN-12-10P		12.5 ^{+0.30} _{-0.10}		≤6.00	
NAVCN-14-10P		14.5 ^{+0.30} _{-0.10}		≤7.00	
NAVCN-16-10P	16.5 ^{+0.60} _{-0.10}	0.18±0.05	≤8.00	0.38±0.08	
NAVCN-20-10P	21.0±0.50	0.20±0.05	≤10.0	0.42±0.08	

材质/性能

项目	特性值	
材质	聚烯烃	
收缩温度(°C)	90	
温度等级(°C)	125	
颜色	黑色	
径向收缩率(%)	≥50	
轴向收缩率(%)	≤5	
抗张强度(MPa)	≥10.4	
断裂伸长率(%)	≥200	
老化后	抗张强度(MPa)	≥7.3
	断裂伸长率(%)	≥100
耐压等级(V)	300	
体积电阻率(Ω·cm)	1014	
击穿强度(kv/mm)	≥15	
燃烧性	VW-1	
收缩率	2.5:1	

厚壁型



特长 大口径、厚壁热收缩管

- 加热收缩后的管壁厚度为1~2mm厚壁型热收缩管。
- 4:1的高收缩率。

Delivery
交货期

发货日期

1~5盒	次日(当日)
6盒~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4盒	标准单价
5~9盒	6% off
10盒~	11% off

Order
订货范例

型号

NPECN-8-5P

Example
使用范例

规格表

1盒起接受订购!

型号	每盒装	规格	收缩前尺寸(mm)		完全收缩后尺寸(mm)	
			内径	壁厚	内径	壁厚
NPECN-8-5P	1.2m×5根	φ8	≥8.0	0.6±0.2	≤2.0	≥1.7
NPECN-12-5P		φ12	≥12.0	0.7±0.2	≤3.0	≥2.0
NPECN-16-5P		φ16	≥16.0	0.8±0.2	≤5.0	≥2.2
NPECN-19-5P		φ19	≥19.0			
NPECN-28-5P		φ28	≥28.0			
NPECN-40-5P		φ40	≥40.0	0.9±0.2	≤12.0	≥2.7
NPECN-55-5P		φ55	≥55.0			

材质/性能

项目	特性值
材质	聚烯烃
收缩温度	125°C
连续使用温度范围	-55°C~+110°C
颜色	黑色
拉伸强度	≥14MPa
断裂伸长率	≥400%
老化后抗张强度	≥12MPa
老化后断裂伸长率	≥300%
体积电阻率	≥10 ¹⁴ Ω·cm
击穿强度	≥20kV/mm
轴向收缩率	0~10%
同心率	≥70%
抗开裂性能	不开裂
吸水率	<0.2%
收缩率	4:1