

FA Network Cables

FA网络对应线束

EtherCAT对应 CAT5e SFTP网线(细径·双层屏蔽·多股导体)

NEW
新产品

HIGH QUALITY
进口商品

库存品
隔天发货

EtherCAT
RoHS



特长

采用AWG26细径, 柔软性优良的电线, 接线轻松便捷!

- 对应EtherCAT协议的网线。
- 使用双层屏蔽的细径柔软型CAT5e电线, 4对线芯。
- 采用AWG26细径线。
- 特别适合于狭窄场所的接线。
- 全部商品都通过FLUKE测试。



注意

- 关于FLUKE测试标准, 请参考D231页。
- 如需自由指定长度, 请参考网页。

EMI对策 CAT5e 双层屏蔽 双绞线 1000 BASE-T

Delivery 交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~10根	次日(当日)
11根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount 折扣

折扣表

1~9根	标准单价
10~19根	3% off
20根~	5% off

Order 订货范例

类型	电线类型	颜色	全长(m)
FNEC5E-SFTP26	S	SB	3



型号

FNEC5E-SFTP26-S-SB-3

类型	形状式样	颜色	全长(m)
FNEC5E-SFTP26	S (同号接线)	SB (天蓝)	1
	CR (交叉接线)		3 5

其他长度请参考网页

规格

标准	IEEE802.3ab(最高适用于1000BASE-T)	
线缆	导体	多股导体
	外径	6.0mm
	屏蔽	双层铝箔+编织
导体规格	AWG26	
接线类型	同号接线/交叉接线	
温度范围	-20~60°C	
重量	约40g/m(连接器部除外)	

尺寸图

○ 同号接线

○ 交叉接线

CN1	CN2	颜色	CN1	CN2	颜色
1	1	白/橙	1	3	白/橙
2	2	橙	2	6	橙
3	3	白/绿	3	1	白/绿
4	4	蓝	4	4	蓝
5	5	白/蓝	5	5	白/蓝
6	6	绿	6	2	绿
7	7	白/褐	7	7	白/褐
8	8	褐	8	8	褐



公差

最长	最短
全长的110%	与全长相同

CC-Link IE, EtherCAT对应 CAT5e SFTP网线(双层屏蔽·单根导体)

NEW
新产品

HIGH QUALITY
进口商品

库存品
隔天发货

EtherCAT
RoHS



特长

**对应CC-Link IE, EtherCAT规格!
阻燃·耐油·抗干扰**

- 使用可对应CC-Link IE, EtherCAT两种协议的线缆。
- 最大传送距离100米, 双层屏蔽的CAT5e线, 4对线芯。
- 具有VW-1阻燃性、耐油性、抗干扰性等耐环境性功能。
- 全部商品都通过FLUKE测试。



注意

- 关于FLUKE测试标准, 请参考D231页。
- 如需自由指定长度, 请参考网页。

阻燃 EMI对策 耐油 CAT5e 双层屏蔽 双绞线 1000 BASE-T

Delivery 交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~10根	次日(当日)
11根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount 折扣

折扣表

1~9根	标准单价
10~19根	3% off
20根~	5% off

Order 订货范例

类型	颜色	全长(m)
FNCE-C5EH-PP	OR	3



型号

FNCE-C5EH-PP-OR-3

类型	颜色	全长(m)
FNCE-C5EH-PP	OR (橙)	1
		2
		3
		4
		5


其他长度请参考网页

规格

标准	IEEE802.3ab(最高适用于1000BASE-T)	
线缆	导体	单根导体
	外径	6.8mm
	屏蔽	双层铝箔+编织
导体规格	AWG24	
接线类型	同号接线	
温度范围	-20~60°C	
重量	约65g/m(连接器部除外)	

尺寸图

CN1	CN2	颜色	CN1	CN2	颜色
1	1	白/橙	5	5	白/蓝
2	2	橙	6	6	绿
3	3	白/绿	7	7	白/褐
4	4	蓝	8	8	褐



公差

最长	最短
全长的110%	与全长相同