

弯角型插头



MNS-TAP-20-4-P
MNS-TAM-20-4-P
MNS-TAC-20-4-P

2D CAD
可从网页下载

制造商: WEIPU



Order
订货范例

类型	外壳规格	芯数	端面形状
MNS-TAC	20	2	P
↓			
型号			
MNS-TAC-20-2-P			

特长 弯角型螺纹连接插头

- 通过螺纹方式与插座连接。
- 外壳材质为锌铝合金，坚固耐用。
- 按出线方式可分为电缆护套、金属管和塑料管3种。
- 弯角型产品，可与中继型或面板安装型组合。



注意

- 弯角插头的插针与插孔不能相互组合。
- 芯数排列请参考: [P795页](#)。
- 尺寸图中 ϕd 为参考值，非保证值。选择电缆时，以实际产品尺寸为准。

焊接 镀金



Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

规格表

1个起接受订购!

类型	外壳规格	芯数 P795页	端面形状
MNS-TAC 组合对象 MNS-ZJC(P798页) 或 MNS-ZPS(P799页)	20	2	P (插针)
		3	
		4	
		5	
		7	
9			
MNS-TAM 组合对象 MNS-ZJM(P798页) 或 MNS-ZPS(P799页)	24	12	
		10	
		12	
		19	
MNS-TAP 组合对象 MNS-ZJP(P798页) 或 MNS-ZPS(P799页)	28	7	S (插孔)
		12	
		16	
		17	
		20	
		24	
26			

尺寸图

(单位: mm)

插头型号	图形	外壳尺寸			
弯角型电缆护套插头 (MNS-TAC)		20	24	28	
		ϕD	27.9	31.3	35.1
		H	53	57	61
		L	60	61	64
		ϕd	3~6	3~6	3~7
弯角型金属管插头 (MNS-TAM) * 金属保护管请参考 P1406页		20	24	28	
		ϕD	27.9	31.3	35.1
		H	48	51	52
		L	60	60	63
		管规	3/8"	3/8"	1/2"
弯角型塑料管插头 (MNS-TAP) * 塑料管接头请参考 P1402页 * 塑料保护管请参考 P1398页		20	24	28	
		ϕD	27.9	31.3	35.1
		H	60	62	65
		L	70	88	95
		接头规格 *2	PG11	PG11	PG16
管规	3/8"	3/8"	1/2"		

*1 塑料软管接头需要另外购买。
*2 PG规格为德国DIN螺纹标准。