

ベッセイ

ユニクランプ(平面クランプ型)

〔特長〕

- 大きく平らかなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します
- ケーシング部はグラスファイバー強化ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです

〔用途〕


- 木工業、家具製造業、DIY用

〔仕様〕

- 材質：冷間圧延鋼材
- フトコロ(mm):80



1 日目出荷



1丁単位

型番	全長(mm)	最大口開き(mm)	外付け幅(mm)	フレーム寸法(mm)		重量(kg)	¥通常単価
				A	B		
UK-16	290	160	172~270	20	5	0.60	2,560
UK-30	430	300	172~415			0.70	2,650
UK-60	740	600	172~720			0.93	2,760

ベッセイ

ワンタッチレバークランプGH型(ワンタッチ)

〔特長〕

- 締め付けに優れたラチェット式レバー型のクランプです
- 着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途に威力を発揮します

〔用途〕


- 軽工業、重鉄工業、石材業

〔仕様〕

- 材質：炭素工具鋼



1 日目出荷



1丁単位

型番	全長(mm)	最大口開き(mm)	フトコロ(mm)	フレーム寸法(mm)		重量(kg)	¥通常単価
				A	B		
GH16	220	160	80	17.5	6.8	0.64	8,490
GH20	270	200	100	22.0	8.5	1.10	9,780
GH25	330	250	120	24.5	9.5	1.44	11,140
GH30	390	300	140	28.0	11.0	2.27	13,190
GH50	600	500	120			2.61	14,570
GH80	900	800				3.58	16,810

ベッセイ

マシンスピードクランプ

〔特長〕

- ボール盤・ミーリング加工などの工作機械専用のワンタッチクランプです
- 自在に位置が変えられ、締め付け圧に優れています
- 取り付けはテーブルのT溝に挿入固定します
- 水平に360°回転でき自在にワークを固定します

〔用途〕

- 鉄鋼、機械加工

〔仕様〕

- 材質：炭素工具鋼



1 日目出荷

1丁単位

型番	全長(mm)	最大口開き(mm)	最大締付圧力(kg)	アーム長さ(mm)	取付穴径(mm)	重量(kg)	¥通常単価
BS-2N	260	200	350	100	10.5	1.35	19,340
BS-3N			550	120	13.0	1.55	21,990
BS-4N	270	750	140		16.5	2.65	24,180
BS-5N	320	240		1000	3.30	28,240	
BS-6N	625	500		4.00	40,500		

ミスミ CVALUE

B型クランプ

お買得

強度に優れた鍛造品。DIYから簡単な工場内作業までご利用いただけます。コスト重視の方にお勧めの商品です。

在庫品

〔仕様〕

- 材質：40Cr



1丁単位

型番	サイズ(mm)	口開き(mm)	アコの深さ(mm)	重量(kg)	¥通常単価
B-CLAMP-25	25	40	40	0.20	638
B-CLAMP-50	50	60	55	0.40	773
B-CLAMP-75	75	80	65	0.70	1,106
B-CLAMP-100	100	100	65	0.80	1,710

トラスコ中山

シャコ万力(バーコ型)

〔特長〕

- 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です
- 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します

〔仕様〕

- 黒焼塗装/鍛造品
- 材質：炭素鋼(S55C)

〔注意〕

- インワトルンチでの使用は不可です



在庫品

1 日目出荷

1丁単位

型番	最大口開き(mm)	アコの深さ(mm)	おし六角型(mm)	締圧力(kN)	重量(kg)	¥通常単価	通常出荷日
TBC-25	25	26	12	17.6	0.23	1,110	1日目
TBC-38	38	30		19.4	0.28	1,290	1日目
TBC-50	50	36	14	20.5	0.42	1,490	在庫品
TBC-75	75	46		26.4	0.80	1,930	1日目
TBC-100	100	56	30.3	1.20	2,930	1日目	
TBC-125	125	66	17	35.2	2.00	3,780	1日目
TBC-150	150	76	19	39.2	2.85	4,980	1日目
TBC-200	200	95	22	44.1	4.30	7,190	1日目

トラスコ中山

ステンレスシャコ万力(バーコ型)

〔特長〕

- サビや腐食に強いSUS304製です
- 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です

〔仕様〕

- バーコ型
- 材質：ステンレス(SUS304) (本体/皿・ねじ)



在庫品

1 日目出荷

1丁単位

型番	最大口開き(mm)	アコの深さ(mm)	締圧力(kN)	重量(kg)	¥通常単価	通常出荷日
TSC-25	25	27	2.6	0.34	3,460	1日目
TSC-50	50	38	3.5	0.47	4,290	在庫品
TSC-75	75	46	5.2	0.84	5,930	1日目
TSC-100	100	56	8.8	1.47	8,900	1日目