

类似产品比较要点 | 更换参考次数: 10万次

Order 订货范例

| | | |
|---------|---|-----------|
| 型式 | — | 前端形状・末端形状 |
| C-NP120 | — | A |
| C-NR604 | — | A |

探针

C-NP120
前端形状图样

CAD 2D 3D 库存制 RoHS10

探针

| 编号 | 零件 | M材质 | S表面处理 |
|----|-----|-----|---------|
| ① | 柱塞 | SK4 | 镍底层镀金抛光 |
| ② | 柱塞筒 | 磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |
| ③ | 弹簧 | 不锈钢 | — |

探针

| 型式 | 前端形状 | 安装节距 (min.) | 全行程 | 弹簧压力 | | 容许电流 | 电阻值 | 更换参考次数 |
|-----------|---------------|-------------|-------|------|-------|------|------|--------|
| | | | | 初期 | 2/3行程 | | | |
| C-NP120 | A B C D E G | 2.0mm | 6.5mm | 15gf | 50gf | 2.5A | 60mΩ | 10万次 |
| C-NP120HD | H J N A K R H | | | 25gf | 100gf | | | |

探针

C-NP604
前端形状图样

CAD 2D 3D 库存 RoHS10

探针

| 编号 | 零件 | M材质 | S表面处理 |
|----|-----|-----|---------|
| ① | 柱塞 | 镀铜 | 镍底层镀金抛光 |
| ② | 柱塞筒 | 磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |
| ③ | 弹簧 | 不锈钢 | — |

探针

| 型式 | 前端形状 | 安装节距 (min.) | 全行程 | 弹簧压力 | | 容许电流 | 电阻值 | 更换参考次数 |
|-----------|--------------|-------------|-----|------|-------|------|------|--------|
| | | | | 初期 | 2/3行程 | | | |
| C-NP604 | A B C D 19 E | 2.54mm | 4mm | 10gf | 110gf | 3A | 50mΩ | 10万次 |
| C-NP604HD | ER A K R H | | | 39gf | 160gf | | | |

Delivery 交货期

库存品

隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

| 数量分类 | 标准订购 | 特殊订购 |
|------|-------|------|
| | 小单 | 大单 |
| 数量 | 1~500 | 501~ |
| 交货期 | 通常 | 另行报价 |

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

询价 下述2种方法

Web报价 FAX报价

请致电: 021-6710-6701