

止め金具

Webなら制御機器40ブランド以上掲載!

フェニックス・コンタクト

止め金具

E-UK
(DIN35mm用)



E-MK
(DIN15mm用)



ココが
特長

欧州規格端子台の固定具です。

- E-UKは、電線ネジ締め式端子台UKシリーズ専用の終端固定部品です。
- E-MKは、電線ネジ締め式端子台MBKタイプ専用の終端固定部品です。

2D
CAD

在庫品

CAD

RoHS


仕様

材質	ポリアミド6.6, UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+100℃
色	灰色


外形図

(単位: mm)

E-UK



E-MK



1個単位

型番	適合端子台	重量 (g)	¥通常単価			¥スライド単価		
			1~19個	20~29個	30~99個	1~19個	20~29個	30~99個
E-UK	UK2.5N・UK3N・UK5N	9.47	90	75	72			
E-MK	MBK2.5-E	1.46	100	92	87			



Order
注文例

型番

E-UK

リレー

PLC

インバータ

タッチパネル
(PLC用)

タイマ・
カレンダータイマ

カウンタ

メータ

スイッチ

小型表示灯

パイロットランプ

積層信号灯

表示灯

警報機・
プザー

端子台

ちょっとした便利商品の紹介

コモン端子台が便利です!



1対15分岐

- ・今までブロック端子台を組み上げていた工数を一切削減!
- ・省スペース(横幅44mm)、完成型!
- ・35mmDINレール取り付け、または、M4ネジで直取付!

型番 **MWS-COM-TB15**

- ・1台から購入できます
- ・在庫品

¥1,450~

この商品は、**385ページ**に掲載しております。

機器と機器とのスペースに!



1対9分岐

- ・スペースが無い場合には、この25mm幅タイプがお勧めです!
- ・DINレール取り付け専用

型番 **ESAW-TCM310-5P**

- ・5台単位/パック販売
- ・在庫品

¥3,325~
(5台/箱)

この商品は、**387ページ**に掲載しております。