

警告ラベル

Webなら盤用パーツ多数掲載!

ミスミ

電気系PLラベル(日・中・英・韓対応)



ココが特長 日本語・中国語(簡)・英語・韓国語対応 PLラベル

- ISO3864規格に準拠したPLラベルです
- スクリーン印刷技法で作成しているため、耐熱、耐候、耐溶剤性に優れます
- 1袋からご注文可能です(ラベル20枚入り)

11パック以上は都度見積

在庫品

RoHS

在庫品の出荷に関して
在庫品はPM6:00迄のご注文で
当日出荷致します。



Order
注文例




ご注意

- ・通常想定し得る装置設置環境における、屋内での使用を条件としております。
- ・被着体の表面の油・水・ほこり・汚れを除去した上で貼り付けてください。
- ・被着体はなるべく平面を選んでください。
- ・貼り付け後、ラベルを押さえしっかりと密着させてください。
- ・極端に高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。

基本仕様

素材構成



| | | |
|-------|----------|--------------------|
| ラベル特性 | 耐熱性 | 80℃×7日間 変化なし |
| | 耐油性 | ギヤ油中72時間 変化なし |
| | 耐候性 | ウェザーメーター400時間 変化なし |
| | 使用可能温度範囲 | -20℃~80℃ |

ラベルサイズ

タテ型



ヨコ型



1パック単位 20枚入

■タテ型(タテ61.5mm×ヨコ31.5mm)

| ラベルパターン | 型番 | 言語 | ¥通常単価 | | ¥スライド単価 | |
|---------------------------------|--------------|---------|-------|-------|---------|----|
| | | | 1袋 | 2袋 | 1袋 | 2袋 |
| ① シグナル用語 「警告」 ▶1256ページ | ELHW01-N-20P | 日本語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHW01-C-20P | 中国語(簡体) | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHW01-E-20P | 英語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHW01-K-20P | 韓国語 | 2,500 | 2,000 | | |
| ② シグナル用語 「注意」 ▶1256ページ | ELHC02-N-20P | 日本語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHC02-C-20P | 中国語(簡体) | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHC02-E-20P | 英語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHC02-K-20P | 韓国語 | 2,500 | 2,000 | | |
| ③ シグナル用語 「警告」 ▶1256ページ | ELHW03-N-20P | 日本語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHW03-C-20P | 中国語(簡体) | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHW03-E-20P | 英語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHW03-K-20P | 韓国語 | 2,500 | 2,000 | | |
| ④ シグナル用語 「注意」 ▶1257ページ | ELHC04-N-20P | 日本語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHC04-C-20P | 中国語(簡体) | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHC04-E-20P | 英語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHC04-K-20P | 韓国語 | 2,500 | 2,000 | | |
| ⑤ シグナル用語 「危険」 ▶1257ページ | ELHD05-N-20P | 日本語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHD05-C-20P | 中国語(簡体) | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHD05-E-20P | 英語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHD05-K-20P | 韓国語 | 2,500 | 2,000 | | |
| ⑥ シグナル用語 「危険」 ▶1257ページ | ELHD06-N-20P | 日本語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHD06-C-20P | 中国語(簡体) | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHD06-E-20P | 英語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHD06-K-20P | 韓国語 | 2,500 | 2,000 | | |
| ⑦ シグナル用語 「注意」 ▶1258ページ | ELHC07-N-20P | 日本語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHC07-C-20P | 中国語(簡体) | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHC07-E-20P | 英語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHC07-K-20P | 韓国語 | 2,500 | 2,000 | | |
| ⑧ シグナル用語 「注意」 ▶1258ページ | ELHC08-N-20P | 日本語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHC08-C-20P | 中国語(簡体) | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHC08-E-20P | 英語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELHC08-K-20P | 韓国語 | 2,500 | 2,000 | | |

■ヨコ型(タテ31.5mm×ヨコ61.5mm)

| ラベルパターン | 型番 | 言語 | ¥通常単価 | | ¥スライド単価 | |
|---------------------------------|--------------|---------|-------|-------|---------|----|
| | | | 1袋 | 2袋 | 1袋 | 2袋 |
| ① シグナル用語 「警告」 ▶1256ページ | ELWW01-N-20P | 日本語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWW01-C-20P | 中国語(簡体) | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWW01-E-20P | 英語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWW01-K-20P | 韓国語 | 2,500 | 2,000 | | |
| ② シグナル用語 「注意」 ▶1256ページ | ELWC02-N-20P | 日本語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWC02-C-20P | 中国語(簡体) | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWC02-E-20P | 英語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWC02-K-20P | 韓国語 | 2,500 | 2,000 | | |
| ③ シグナル用語 「警告」 ▶1256ページ | ELWW03-N-20P | 日本語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWW03-C-20P | 中国語(簡体) | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWW03-E-20P | 英語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWW03-K-20P | 韓国語 | 2,500 | 2,000 | | |
| ④ シグナル用語 「注意」 ▶1257ページ | ELWC04-N-20P | 日本語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWC04-C-20P | 中国語(簡体) | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWC04-E-20P | 英語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWC04-K-20P | 韓国語 | 2,500 | 2,000 | | |
| ⑤ シグナル用語 「危険」 ▶1257ページ | ELWD05-N-20P | 日本語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWD05-C-20P | 中国語(簡体) | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWD05-E-20P | 英語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWD05-K-20P | 韓国語 | 2,500 | 2,000 | | |
| ⑥ シグナル用語 「危険」 ▶1257ページ | ELWD06-N-20P | 日本語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWD06-C-20P | 中国語(簡体) | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWD06-E-20P | 英語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWD06-K-20P | 韓国語 | 2,500 | 2,000 | | |
| ⑦ シグナル用語 「注意」 ▶1258ページ | ELWC07-N-20P | 日本語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWC07-C-20P | 中国語(簡体) | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWC07-E-20P | 英語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWC07-K-20P | 韓国語 | 2,500 | 2,000 | | |
| ⑧ シグナル用語 「注意」 ▶1258ページ | ELWC08-N-20P | 日本語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWC08-C-20P | 中国語(簡体) | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWC08-E-20P | 英語 | 2,500 | 2,000 | | |
| | ELWC08-K-20P | 韓国語 | 2,500 | 2,000 | | |

■ラベルパターン①

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 型番 | ELHW01-N-20P | ELHW01-C-20P |
| デザイン | | |
| 型番 | ELHW01-E-20P | ELHW01-K-20P |
| デザイン | | |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 型番 | ELWW01-N-20P | ELWW01-C-20P |
| デザイン | | |
| 型番 | ELWW01-E-20P | ELWW01-K-20P |
| デザイン | | |

■ラベルパターン②

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 型番 | ELHC02-N-20P | ELHC02-C-20P |
| デザイン | | |
| 型番 | ELHC02-E-20P | ELHC02-K-20P |
| デザイン | | |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 型番 | ELWC02-N-20P | ELWC02-C-20P |
| デザイン | | |
| 型番 | ELWC02-E-20P | ELWC02-K-20P |
| デザイン | | |

■ラベルパターン③

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 型番 | ELHW03-N-20P | ELHW03-C-20P |
| デザイン | | |
| 型番 | ELHW03-E-20P | ELHW03-K-20P |
| デザイン | | |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 型番 | ELWW03-N-20P | ELWW03-C-20P |
| デザイン | | |
| 型番 | ELWW03-E-20P | ELWW03-K-20P |
| デザイン | | |

警告ラベル

銘板

銘板
見積もり方法

■ラベルパターン④

| 型番 | ELHC04-N-20P | ELHC04-C-20P |
|------|--------------|--------------|
| デザイン | | |
| 型番 | ELHC04-E-20P | ELHC04-K-20P |
| デザイン | | |

| 型番 | ELWC04-N-20P | ELWC04-C-20P |
|------|--------------|--------------|
| デザイン | | |
| 型番 | ELWC04-E-20P | ELWC04-K-20P |
| デザイン | | |

■ラベルパターン⑤

| 型番 | ELHD05-N-20P | ELHD05-C-20P |
|------|--------------|--------------|
| デザイン | | |
| 型番 | ELHD05-E-20P | ELHD05-K-20P |
| デザイン | | |

| 型番 | ELWD05-N-20P | ELWD05-C-20P |
|------|--------------|--------------|
| デザイン | | |
| 型番 | ELWD05-E-20P | ELWD05-K-20P |
| デザイン | | |

■ラベルパターン⑥

| 型番 | ELHD06-N-20P | ELHD06-C-20P |
|------|--------------|--------------|
| デザイン | | |
| 型番 | ELHD06-E-20P | ELHD06-K-20P |
| デザイン | | |

| 型番 | ELWD06-N-20P | ELWD06-C-20P |
|------|--------------|--------------|
| デザイン | | |
| 型番 | ELWD06-E-20P | ELWD06-K-20P |
| デザイン | | |

■ラベルパターン⑦

| 型番 | ELHC07-N-20P | ELHC07-C-20P | 型番 | ELWC07-N-20P | ELWC07-C-20P |
|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| デザイン | | | デザイン | | |
| 型番 | ELHC07-E-20P | ELHC07-K-20P | デザイン | ELWC07-E-20P | ELWC07-K-20P |
| デザイン | | | デザイン | | |

■ラベルパターン⑧

| 型番 | ELHC08-N-20P | ELHC08-C-20P | 型番 | ELWC08-N-20P | ELWC08-C-20P |
|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| デザイン | | | デザイン | | |
| 型番 | ELHC08-E-20P | ELHC08-K-20P | デザイン | ELWC08-E-20P | ELWC08-K-20P |
| デザイン | | | デザイン | | |

1袋20ラベルの梱包形態



透明のビニール袋に
PLラベル20枚を重ねて入れ、
「20」と印字した白いテープで
袋を止めています。

※価格表はP.1255ページにご覧いただけます。

警告ラベル

銘板

銘板
見積もり方法