

ミスミ

NA3FVRSB 高屈曲 UL規格シールド付



UL AWM VW-1 300V より線 細線導体 1重シールド ツイストヘア 耐熱 耐油

ココが特長

300V 高屈曲 シールド付 可動信号ケーブル

●特に可動性能に優れております。



ご注意

・この商品は「ULTレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
 ※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
 ※単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法
 [式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

在庫品 ストック T

1~99m (5本まで) 巻末-9 翌日出荷 ¥500/本
 2 日日出荷

100m 巻末-9 翌日出荷 ¥500/本
 1 日日出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください
 ※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

RoHS

サンプル提供

P.1692



1本単位

型番	断面積 (mm ²)	対数 ^{※4} 1P=2芯	¥スライド単価			通常出荷日	¥通常単価	通常出荷日	¥指定長単価				通常出荷日	
			販売単位	1000m (100m×10 ^{※3})	500m (100m×5 ^{※3})				100m (巻) ×3本~	99~50m	49~20m	19~10m		9~1m
			全長 ^{※3} もしくは指定長	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}				メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}		メートル単価 ^{※2}
NA3FVRSB	0.2	1P	170	179	192	200	在庫品	300	338	338	338	在庫品		
		2P	282	297	319	332	在庫品	516	580	580	580	在庫品		
		3P	397	418	448	468	在庫品	722	812	812	812	在庫品		
		5P	678	713	765	799	在庫品	1,244	1,398	1,398	1,398	在庫品		
		6P	776	817	876	915	在庫品	1,412	1,589	1,589	1,589	在庫品		
		8P	965	1,016	1,090	1,138	在庫品	1,764	1,986	1,986	1,986	在庫品		
		10P	1,272	1,339	1,437	1,500	T	1日目	2,304	T/A	2,592	T/A	2,592	T/A
		15P	1,965	2,069	2,220	2,317	T	1日目	3,583	T/A	4,030	T/A	4,030	T/A
		20P	3,307	3,482	3,736	3,900	T	1日目	5,994	T/A	6,747	T/A	6,747	T/A
		1P	199	210	225	235	在庫品	356	399	399	399	在庫品		
	0.3	2P	348	366	393	410	在庫品	632	712	712	712	在庫品		
		3P	475	501	537	560	在庫品	865	974	974	974	在庫品		
		5P	763	803	862	900	在庫品	1,420	1,595	1,595	1,595	在庫品		
		6P	883	930	998	1,041	在庫品	1,611	1,813	1,813	1,813	在庫品		
		8P	1,083	1,141	1,224	1,277	T	1日目	1,960	T/A	2,207	T/A	2,207	T/A
		10P	1,558	1,641	1,760	1,837	T	1日目	2,794	T/A	3,147	T/A	3,147	T/A
		15P	2,272	2,392	2,566	2,679	T	1日目	4,113	T/A	4,628	T/A	4,628	T/A
		20P	3,493	3,678	3,946	4,119	T	1日目	6,349	T/A	7,150	T/A	7,150	T/A
		1P	210	221	237	248	在庫品	388	436	436	436	在庫品		
		0.5	2P	365	384	412	430	在庫品	661	745	745	745	在庫品	
3P	501		528	566	591	在庫品	919	1,044	1,044	1,044	在庫品			
5P	811		854	916	956	在庫品	1,487	1,688	1,688	1,688	在庫品			
6P	919		968	1,038	1,084	T	1日目	1,676	T/A	1,906	T/A	1,906	T/A	
8P	1,164		1,226	1,315	1,372	T	1日目	2,127	T/A	2,417	T/A	2,417	T/A	
10P	1,569		1,652	1,772	1,850	T	1日目	2,880	T/A	3,272	T/A	3,272	T/A	
15P	2,418		2,547	2,732	2,852	T	1日目	4,365	T/A	4,964	T/A	4,964	T/A	
20P	3,739		3,938	4,224	4,409	T	1日目	6,736	T/A	7,656	T/A	7,656	T/A	



ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
 ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
 ※1 ストックの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
 ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※3 1000m及び500mでのご注文の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条もでのご注文は承ることができません)。
 ※4 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数の表記にはご注意ください。(線芯本数については仕様表をご確認ください)1P(1PS)は「×2芯」となります。



Order 注文例



※【: 半角括弧】、【: イチ】、【: アイ】、【: ゼロ】、【: オー】などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

電線・ケーブル

電力ケーブル

制御・計装ケーブル

電気・電子・通信機器用絶縁電線

機械用ロボットケーブル

省配線・ネットワークケーブル

フラットケーブル

カールコード

情報通信ケーブル

防災用警報用ケーブル

エコ電線ケーブル

同軸ケーブル

電線・ケーブル(オプション・その他)

カタログの見方とカタログ内用語解説

電線規格に関するガイド

UL規格ケーブルについて(UL/ステッドケーブルのご案内)

電線取り扱いと選定について

電線の基本

電線の基本/電線の梱包形態について

電線構造に関するガイド

電線特性について

材質特性

サンプル提供サービス