

## ミスミ

## CAT5e(汎用)



**ココが特長** **RJ45スタンダードプラグ**  
●CAT5eタイプ STPで一番安価なタイプ。

※組立方法はP.2030ページをご参照ください。

1パック単位 10個入

1パック単位 100個入

1パック単位 500個入

在庫品

**RoHS**

型番	バック 入数	タイプ	¥通常単価	
			1~4バック	5~9バック
NW060-R88- T50C5E-SH	10	汎用	957	794
	100		6,480	6,280
	500		35,000	32,000



カテゴリ	CAT5e	
適合	適体	両用(はり線/単線)どちらでも使用可
ケーブル	AWG	24~26
	UL	94V-0
コネクタ	ハウジング材質	ポリカーボネート
	コネクタ材質	下処理→ニッケル、仕込→金メッキ
重量(g)	3	



Order  
注文例

型番	バック入数
NW060-R88-T50C5E-SH	10

## サンワサプライ

## STPコネクタ(単線用) Cat5e用



**ココが特長** **自作用RJ-45シールドコネクタ。**

●単線用。ノイズに強い自作用RJ-45シールドコネクタです。

<対応伝送帯域>

エンハンスドカテゴリ5

(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合

・外觀および仕様は予告なく変更となる可能性があります。

・ミスミブランド以外の他社商品の為、カタログ有効期間中に販売終息

となる可能性があります。



ご注意

在庫品

**RoHS**



1パック単位 10個入

型番	バック入数	¥通常単価	通常出荷日
ADT-STP-10	10	1,250	在庫品

## サンワサプライ

## STPコネクタ(より線用) Cat5e用



**ココが特長** **自作用RJ-45シールドコネクタ。**

●より線用。ノイズに強い自作用RJ-45シールドコネクタです。

<対応伝送帯域>

エンハンスドカテゴリ5

(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合

・外觀および仕様は予告なく変更となる可能性があります。

・ミスミブランド以外の他社商品の為、カタログ有効期間中に販売終息

となる可能性があります。



ご注意

在庫品

**RoHS**



1パック単位 4個入

型番	バック入数	¥通常単価	通常出荷日
ADT-RJ45-4	4	630	在庫品

## バンドウایت

## CAT5e(爪保護構造)



**ココが特長** **爪折れ防止構造のCAT5eプラグ!**

●爪部分がリーチ型のため爪折れを防止し易いタイプ。

※組立方法はP.2030ページをご参照ください。

1パック単位 100個入

型番	バック 入数	タイプ	¥通常単価
MPS588-C	100	爪保護構造	17,471



カテゴリ	CAT5e	
適合	適体	両用(はり線/単線)どちらでも使用可
ケーブル	AWG	24~26
	UL	94V-0
コネクタ	外径	φ4.826~φ5.461
	ハウジング材質	ポリカーボネート
コネクタ材質	下処理→ニッケル、仕込→金メッキ	
重量(g)	3	



Order  
注文例

型番
MPS588-C

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。  
●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。  
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。