

BNC型(插孔)

库存品

隔天发货

Connectors

Coaxial Connectors

矩形连接器

圆形连接器

尼龙连接器

同轴连接器



镀金



Delivery
交货期

特长 | BNC同轴连接器的
面板安装/电路板安装型

- 安装于面板和电路板, 与电缆侧连接连接器。
- 有直通型和弯角型两种。

发货日期

1~50个 次日(当日)

51个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~19个 标准单价

20~49个 10% off

50个~ 15% off



Order
订货范例

型号

KDC-BCR706-51

规格表

1个起接受订购!

型号	额定电压 Vrms	耐电压 Vrms	绝缘阻抗MΩ/分 以上(DC500V)	接触电阻 MΩ以下	频带 GHz	VSWR (Max)	特性阻抗 (Ω)	温度范围
KDC-BCR706-51	500	1500	5000	1.5	0~4	1.35	50	-65°C~+165°C
KDC-BCR706-73					0~3	1.2	75	
KDC-BCS706-59					0~4	1.3	50	
KDC-BCS706-71				3	0~3	1.55	75	

M 材质 / 加工方式

项目	材质	加工方式
主体外壳	黄铜/锌压铸件	镀镍
绝缘体	含氟聚合物	-
端头	磷青铜/黄铜	镀金
压接用环	铜	镀镍

尺寸图

