



特长 无卤非收缩管

- 无卤环保型套管。
- 柔软，有弹性，可随意弯曲。
- 阻燃，满足UL224VW-1阻燃等级。
- 有优良的绝缘，耐高温电压性能。

无卤



Delivery
交货期

发货日期

1~5盒 次日(当日)

6盒~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~4盒 标准单价

5~9盒 5% off

10盒~ 10% off



Order
订货范例

类型	规格	颜色	每盒装
PE-300	0.9	B	10P



型号
PE-300-0.9-B-10P

材质/性能

项目	特性值	
材质	辐射交联改性聚烯烃	
温度等级(°C)	125	
抗张强度(MPa)	≥10.4	
断裂伸长率(%)	≥200	
老化后	抗张强度(MPa)	≥7.3
	断裂伸长率(%)	≥100
电压等级(V)	300V/600V	
体积电阻率(Ω·cm)	≥10 ¹⁴	
击穿电压(V, AC)	≥(AC)2500(60秒), 不击穿	
阻燃	VW-1	

尺寸图

(单位: mm)



规格表

1盒起接受订购!

类型	规格	颜色	每盒装	内径D(mm)	壁厚T(mm)		
					PE-300(300V)	PE-600(600V)	
PE-300 (300V)	0.9	B (黑色)	10P (1m×10根)	0.95±0.05	0.38±0.05	0.50±0.06	
	1.4			1.45±0.05			
	2			2.05±0.05			
	3			3.10±0.10	0.50±0.06	0.62±0.06	
	4			4.10±0.10			
	4.8			4.90±0.10			
	5.8			5.90±0.10			
	7.8			7.90±0.10			
	PE-600 (600V)			9.7	9.85±0.15	0.62±0.06	0.75±0.06
				12.6	12.80±0.20		
14.6		14.80±0.20					