

Other Tubes 其他管材

缠绕管 (快速安装)

库存品
隔天发货

RoHS



特长

布线后可轻松、快速地保护电线的缠绕管

- 布线后，使用专用插入工具可轻松保护电线的缠绕管。
- 与底面缠绕管相比，大幅缩短了作业时间。
- 安装方便，可重复利用。
- 灰色、黑色2种颜色可选。



· 要插入电缆时，需使用专用工具(SRTTCN-P系列)。

M材质特性

材质	聚乙烯
使用温度范围	-30℃~+100℃
颜色	灰色 / 黑色



Delivery
交货期

发货日期

1~50根	次日(当日)
51根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~9根	标准单价
10~29根	19% off
30根~	24% off



Order
订货范例

类型	颜色	长度
SRTTCN-10	B	5




型号
SRTTCN-10-B-5

1根起接受订购!

类型	颜色	长度L(米/根)	壁厚T(mm)	最大线束直径D(mm)
SRTTCN-10	G(灰色) B(黑色)	5	0.7	10
SRTTCN-16			0.8	16
SRTTCN-22			0.9	22
SRTTCN-34			1.1	34

尺寸图

(单位: mm)



快速安装缠绕管专用电缆插入工具

库存品
隔天发货

RoHS



特长

将电线轻松插入快速安装缠绕管的专用工具

- 与(SRTTCN系列)快速安装缠绕管组合使用。可将电线轻松收纳至缠绕管中。
- 工具的筒部可直接打开，操作方便。

M材质特性

材质	聚丙烯
颜色	黑色



Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~29个	23% off
30个~	37% off



Order
订货范例


型号
SRTTCN-P10

1个起接受订购!

型号	适用管子	夹子规格(mm)
SRTTCN-P10	SRTTCN-10	10
SRTTCN-P16	SRTTCN-16	16
SRTTCN-P22	SRTTCN-22	22
SRTTCN-P34	SRTTCN-34	34

尺寸图

(单位: mm)



Example
使用范例



将电线穿入插入工具的圆筒部分(圆筒部分可以打开)。

将穿入电线的插入工具突起部插入开口软管的前端。

电线被收纳至横开口中。