

CE01専用コンタクト圧着工具



ココが特長 CE01コンタクトサイズ別圧着工具

! 注意 : 圧着作業は専用圧着工具にて行って下さい。弊社では校正依頼は承っておりません。



1個から注文OK!

出荷日

| | |
|------|-------------|
| 1~2個 | 3日目 |
| 3個~ | 都度見積 |

非在庫品



| |
|------------------------|
| 型式 |
| 357J-12605-CE01 |



| 型式 | 適合コンタクト | タイプ | 適用電線 | | 重量 g | 基準単価 | スライド単価 |
|-------------------------|-----------------|---------|--------|----------------------|------|----------|----------|
| | | | AWGサイズ | 芯線断面積mm ² | | 1~2個 | 3個~ |
| 357J-12605-CE01 (※1) | CE01-#8P-C1M | オスコンタクト | 8~10 | 5.5~8.0 | 630 | ¥127,800 | ¥123,500 |
| | CE01-#8S-C1M | メスコンタクト | | | | | |
| | CE01-#8P-C2M | オスコンタクト | | | | | |
| 357J-12725-CE01 (※2) | CE01-#8S-C2M | メスコンタクト | 10~12 | 3.5~5.5 | 622 | ¥150,000 | ¥145,000 |
| | CE01-#12P-C1M | オスコンタクト | | | | | |
| 357J-13426-CE01 | CE01-#12S-C1M | メスコンタクト | 12~16 | 1.25~3.5 | 840 | ¥169,600 | ¥163,800 |
| | CE01-#16P-C1416 | オスコンタクト | | | | | |
| 357J-13411-CE01 | CE01-#16S-C1416 | メスコンタクト | 14 | 2.0 | 840 | ¥169,600 | ¥163,800 |
| | CE01-#16P-C1620 | オスコンタクト | | | | | |
| 357J-13412-CE01 | CE01-#16S-C1620 | メスコンタクト | 16~20 | 0.5~1.25 | 530 | ¥169,600 | ¥163,800 |
| | CE01-#16P-C2024 | オスコンタクト | | | | | |
| 357J-13413-CE01 | CE01-#16S-C2024 | メスコンタクト | 20~24 | 0.2~0.5 | 840 | ¥90,600 | ¥87,500 |
| | CE01-#20P-C1 | オスコンタクト | | | | | |
| 357J-13414-CE01 | CE01-#20P-C1 | メスコンタクト | 18~22 | 0.3~0.75 | 530 | ¥90,600 | ¥87,500 |
| | CE01-#20P-C2 | オスコンタクト | | | | | |
| | CE01-#20P-C2 | メスコンタクト | 22~26 | 0.15~0.3 | | | |

※1: 357J-12605-CE01には、工具本体、ロケータ、ストッパー2ヶ、検査ゲージが含まれます。
 ※2: 357J-12725-CE01には、工具本体、ロケータ、検査ゲージが含まれます。

防滴キャップ(パネル取付・中継用 / プラグ用)

RoHS



ココが特長 異物混入防止、接続部保護に、防滴キャップ

- 嵌合部を保護し、ほごりや異物の浸入を防ぎます。また未嵌合時にコネクタ嵌合面の通電部接触が原因となる事故を防止します。
- キャップ使用時はIP55です。



- ・パネル取付レセプタクルと中継アダプタ用の防塵キャップです。
- ・プラグ用防塵キャップにひもは付きません。



1個から注文OK!

出荷日

| | |
|-------|-------------|
| 1~10個 | 4日目 |
| 11個~ | 都度見積 |

非在庫品



| |
|-------------------|
| 型式 |
| CE1RC-18RA |



M材料 / 仕上

| 項目 | パネル取り付け・中継 | | プラグ用 | |
|------|------------|-------|------|----|
| | 材料 | 仕上 | 材料 | 仕上 |
| 本体 | EPゴム | 黒 | EPゴム | 黒 |
| ひも | テトロン | 黒 | — | — |
| スリーブ | 銅合金 | すすめっき | — | — |
| 圧着端子 | 銅合金 | すすめっき | — | — |

| 型式 | 適合シエルサイズ | 基準単価 | | | スライド単価 | | | 寸法 (mm) | | | 重量 (g) |
|-------------|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-----|---------|------|--|--------|
| | | 1~29個 | 30~79個 | 80~99個 | φA | φB | φC | L | | | |
| CE1RC-18RA | 18 | ¥741 | ¥684 | ¥646 | 37.5 | 33.1 | 3.2 | 80 | 10.2 | | |
| CE1RC-20RA | 20 | ¥770 | ¥713 | ¥675 | 42.6 | 38.2 | 3.2 | 100 | 15.6 | | |
| CE1RC-22RA | 22 | ¥789 | ¥722 | ¥684 | 43.8 | 39.4 | 3.2 | 110 | 12.3 | | |
| CE1RC-24RA | 24 | ¥808 | ¥741 | ¥703 | 47.0 | 42.6 | 4.3 | 130 | 14.0 | | |
| CE1RC-28RA | 28 | ¥827 | ¥760 | ¥722 | 53.3 | 49.0 | 4.3 | 150 | 21.3 | | |
| CE01PC-18RA | 18 | ¥636 | ¥568 | ¥541 | 44.05 | 41.95 | — | — | 20 | | |
| CE01PC-20RA | 20 | ¥655 | ¥586 | ¥558 | 49.2 | 47.1 | — | — | 24 | | |
| CE01PC-22RA | 22 | ¥675 | ¥598 | ¥570 | 50.4 | 48.3 | — | — | 25 | | |
| CE01PC-24RA | 24 | ¥681 | ¥605 | ¥576 | 53.6 | 51.5 | — | — | 27 | | |
| CE01PC-28RA | 28 | ¥701 | ¥629 | ¥600 | 59.9 | 57.8 | — | — | 32 | | |

外形図

(単位: mm)

パネル取り付け・中継用

プラグ用

