

英語版PLラベル

表示用部品

PLラベル



RoHS

英語版のPLラベルです



ご注意

- ・被着体の表面の油・水・ほこり・汚れを除去した上で貼り付けてください。
- ・被着体はなるべく平面を選んでください。
- ・貼付後、ラベルを押しさえしっかり密着させてください。
- ・極端に高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。



Delivery
納期

出荷日

1~5袋	翌日(当日)
6袋~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



材質	表面	ポリエステル系フィルムにアルミ蒸着し、表面を白コートしたもの
	粘着材	アクリル系粘着材
厚さ		50±2~3μm
使用温度範囲		-20℃~+60℃
最低作業温度		15℃
保存期間		1年
使用場所		屋内
サイズ		ヨコ60mm×タテ90mm



Order
注文例

型式

PL-KCC-F

PLラベル

銘板

<p>PL-KCC-A 巻き込み注意</p>	<p>PL-KCC-B 挟み込み注意</p>	<p>PL-KCC-D 感電危険</p>
<p>PL-KCC-F 立ち入り警告</p>	<p>PL-KCC-G 高温注意</p>	



1袋 10ラベル入り

型式	ラベル内容	基準単価	スライド単価	
		1~9袋	10~29袋	30~99袋
PL-KCC-A	巻き込み注意	¥4,080	¥2,856	¥2,040
PL-KCC-B	挟み込み注意			
PL-KCC-D	感電危険			
PL-KCC-F	立ち入り警告	¥5,370	¥3,759	¥2,685
PL-KCC-G	高温注意			