

4U ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし ファン監視

RoHS



ココが
特長

画像処理装置などに適したブラックカラー

- ファン監視機能搭載(ファン停止をブザーとLEDでお知らせ)。
- 付属の取付金具を使用し、5.25インチベイに3.5インチ HDDを最大10台取り付けられます。

¥

※下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関してミスミ QCTセンターまでお問合わせください。

型式	単 価		
	1~9台	10~19台	20~29台
PCBC-S400-J01-R	¥28,000	¥27,800	¥27,400



Delivery
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意

関連情報

対応スライドレール PCBC-SLIDE-SR24

08312ページ

仕様

材質	スチール製	防塵フィルタ	装着済み(交換可能)
ドライブベイ	フロント: 3.5インチ×2、5.25インチ×6 内部: 3.5インチ×1	操作スイッチ・LED	電源スイッチ×1、リセットスイッチ×1
ドライブベイ (取付金具使用時)	フロント: 3.5インチ×2 内部: 3.5インチ×1	電源LED×1、HDD LED×1、LANステータス×1、ファン監視×1	
I/O	フロント: USB×2 リア: COMポート×1、パラレル×1	重量・外形寸法(mm)	1.8kg、482(W)×480(D)×177.5(H)
クーリングファン*	フロント: 12cm×1(吸込み) リア: 8cm×2(吐出)	適合電源	ATX電源
拡張スロット数	7	適合マザーボード	ATX、MicroATXマザーボード
		付属品	鍵(2本)、ネジ類(1式)、3.5インチHDDを5インチベイにマウントするキット(1式)

*クーリングファンの期待寿命は、一般に5,000時間程度です。動作時間の合計が5,000時間を超える前にメンテナンスを行うことをおすすめいたします。

シャーシ型式	適合電源		適合マザーボード	
	型式	掲載ページ	型式	掲載ページ
PCBC-S400-J01-R	PCPS-HNSP520-24-8-R PCPS-ENSP450-P8P24-R PCPS-PCSA650-P28-R PCPS-PCSA500-P28-R	08223ページ 08323ページ 08316ページ 08317ページ	PCMB-SB600-C-R PCMB-SB300-C-R PCMB-SB330-CRM-R	08203ページ 08217ページ 08219ページ
	PCPS-HNSP520-24-4-R PCPS-ENSP450-P4P24-R PCPS-PCSA650-P24-R PCPS-PCSA500-P24-R PCPS-500ACH8-R	08323ページ 08323ページ 08316ページ 08317ページ 08317ページ	PCMB-SB600-C-R PCMB-PB6511-R PCMB-FB18 PCMB-MAQ461-R PCMB-MAQ434-R PCMB-FB15 PCMB-G7B630-B-R PCMB-SB300-C-R PCMB-SB330-CRM-R PCMB-C7O67-R PCMB-MMQ440-R PCMB-MMQ422-R PCMB-TEM110-R	08203ページ 08205ページ 08207ページ 08209ページ 08211ページ 08213ページ 08215ページ 08217ページ 08219ページ 08221ページ 08223ページ 08225ページ 08227ページ

2U 6スロットバタフライ バックプレーン搭載 電源なし



ココが
特長

省スペースに対応したスリムタイプ

- 着脱が楽なスライド式バタフライバックプレーン&ファンユニット。
- フロント3.5インチHDD×2
- フロントUSB×2

¥

※下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関してミスミ QCTセンターまでお問合わせください。

型式	バックプレーンタイプ	単 価		
		1~9台	10~19台	20~29台
PCBC-2173P-BP	1PCIMG/4PCI/1ISA	¥37,000	¥36,800	¥36,800

EIA
2U



Delivery
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品



・PCIスロットタイプのCPUカードは搭載できません。
・SATA HDD対応のためIDE HDDはご使用になれません。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意

関連情報

対応スライドレール PCBC-SLIDE-ARE18 08312ページ

仕様

材質	スチール	操作スイッチ・LED	電源用スイッチ×1、リセットスイッチ×1、HDD LED×1、電源 LED×1
ドライブベイ	フロント: 3.5インチ×2、Slimドライブ×1、 リア: COMポート×1、パラレルポート×1	搭載バックプレーン	バタフライタイプ(水平)6スロット、2PCIMG/4PCI
I/O	フロント: USB×2	スピーカ	8Ωスピーカを1個内蔵
クーリングファン*	8cmボールベアリングファン×2	重量・外形寸法(mm)	1.2kg、482(W)×441.6(D)×88.4(H)
防塵フィルタ	防塵フィルタ装着済み(交換可能)		

*クーリングファンの期待寿命は、一般に5,000時間程度です。動作時間の合計が5,000時間を超える前にメンテナンスを行うことをおすすめいたします。

シャーシ型式	適合電源		適合マザーボード	
	型式	掲載ページ	型式	掲載ページ
PCBC-2173P-BP	PCPS-PCSA650-P24-R PCPS-PCSA500-P24-R PCPS-500ACH8-R PCPS-PCSA370P-R PCPS-PCSA300-P4-R	08316ページ 08317ページ 08317ページ 08318ページ 08318ページ	PCPU-ROBO8779VG2-R PCPU-ROBO8777VG2A-R	08233ページ 08237ページ