


ミスミ

SOLID CARBIDE DRILLS


超硬ドリル

●ストレートシャンク/レギュラー -STRAIGHT SHANK/REGULAR LENGTH-

C-SDS



S形シンニング/スリーレーキ/直線切刃



●シャンク径 (d) は直径 (D) と同じです。

材質	超硬			
仕様	先端角 118°	レギュラー	23°~27°	再研磨

直径D, シャンク径d	公差 (h7)
1 ~3	0 -0.010
3.1~6	0 -0.012
6.2~8	0 -0.015

一般鋼 (SS-SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)	樹脂
○	○			○		○	○	○	

○=適

型番 C-SDS 1本単位

直径 D	溝長 ℓ	全長 L	¥通常単価 30本以上はお見積り		
			1~4本	5~9本	10~29本
1	12	34	1,010	890	870
1.1	14	36	1,080	950	930
1.2	16	38	1,120	990	970
1.3	16	38	1,190	1,050	1,030
1.4	18	40	1,290	1,130	1,110
1.5	18	40	1,310	1,150	1,130
1.6	20	43	1,330	1,170	1,150
1.7	20	43	1,340	1,180	1,160
1.8	22	46	1,530	1,350	1,320
1.9	22	46	1,530	1,350	1,320
2	24	49	1,530	1,350	1,320
2.1	24	49	1,610	1,420	1,390
2.2	27	53	1,770	1,560	1,530
2.3	27	53	1,770	1,560	1,530
2.4	30	57	1,960	1,730	1,690
2.5	30	57	1,800	1,590	1,560
2.6	30	57	2,040	1,790	1,760
2.8	33	61	2,500	2,200	2,160
2.9	33	61	2,440	2,150	2,110
3	33	61	2,370	2,090	2,040
3.1	36	65	2,500	2,310	2,260
3.2	36	65	2,500	2,310	2,260
3.3	36	65	2,670	2,460	2,410
3.4	39	70	2,780	2,570	2,520
3.5	39	70	2,720	2,510	2,460
3.6	39	70	2,840	2,620	2,570
3.7	39	70	3,000	2,770	2,720
3.8	43	75	3,000	2,770	2,720

直径 D	溝長 ℓ	全長 L	¥通常単価 30本以上はお見積り		
			1~4本	5~9本	10~29本
3.9	43	75	3,120	2,880	2,820
4	43	75	2,950	2,730	2,670
4.2	43	75	3,170	2,930	2,870
4.3	47	80	4,200	3,880	3,800
4.4	47	80	4,200	3,880	3,800
4.5	47	80	4,080	3,770	3,700
4.6	47	80	4,370	4,040	3,950
4.7	47	80	4,370	4,040	3,950
4.8	52	86	4,540	4,190	4,100
4.9	52	86	4,540	4,190	4,100
5	52	86	4,310	3,980	3,900
5.1	52	86	5,050	4,670	4,570
5.2	52	86	5,050	4,670	4,570
5.3	52	86	5,050	4,670	4,570
5.4	57	93	5,790	5,340	5,230
5.5	57	93	5,570	5,140	5,040
5.6	57	93	5,790	5,340	5,230
6	57	93	5,900	5,450	5,340
6.2	63	101	7,940	7,330	7,180
6.4	63	101	7,830	7,240	7,090
6.5	63	101	7,260	6,700	6,560
6.7	63	101	9,300	8,590	8,420
6.8	69	109	8,510	7,860	7,700
7	69	109	8,170	7,550	7,390
7.1	69	109	11,460	10,580	10,360
7.2	69	109	10,210	9,430	9,230
7.5	69	109	8,510	7,860	7,700
8	75	117	9,640	8,900	8,720

切削条件 P.762



Order 注文例

C-SDS 5  
型番 直径 (D)



Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

EJが特長!

●汎用の超硬ドリルで幅広い用途に対応できます。

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。  
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。