

ミスミ

C-VALUE

ボールポイント六角棒レンチ

お買得

スタンダードタイプのボールポイント六角棒レンチをこの価格でご提供

在庫品

〔仕様〕

- 重量 (g) : 177 (HBWCH-7)
401 (HBWCH-9)



1セット単位 7~9本入

型番	対辺寸法×首下長×全長 (mm)			セット本数 (本)	¥通常単価
HBWCH-7	1.5×14×74	2×16×80	2.5×18×87	7	940
	3×20×96	4×25×107	5×28×120		
	6×32×136				
HBWCH-9	1.5×14×74	2×16×80	2.5×18×87	9	998
	3×20×96	4×25×107	5×28×120		
	6×32×136	8×36×154	10×40×172		

TONE (旧前田金属工業)

マスターツールボールポイントL形レンチセット

斜め作業の早直し&仮締めが可能
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用

在庫品

〔仕様〕

- 材質: 特殊合金鋼
- 重量 (g) : 310



1セット単位 9本入

型番	対辺寸法×首下長×全長 (mm)			¥通常単価
BS900	1.5×14×51	2×16×58	2.5×18×65	4,470
	3×20×74	4×25×78	5×28×89	
	6×32×101	8×36×112	10×40×128	


wiha (ビーハ)

エルゴスターボールポイント六角レンチセット (9本組)

〔特長〕

- ねじ締め、ねじ開けが30°まで傾けてできます
- 〔仕様〕
- 材質: クロームバナジウム鋼、全身焼き入れ
- 表面処理: 光沢のクロームメッキ仕上げ
- セット本数 (本) : 9
- 重量 (g) : 500
- 〔付属品〕
- バタフライホルダー

在庫品



1セット単位 9本入

型番	対辺寸法×首下長×全長 (mm)			¥通常単価
369H9S	1.5×15×91	2×18×101	2.5×20×113	4,597
	3×23×128	4×29×142	5×33×163	
	6×38×184	8×44×206	10×50×231	

wiha (ビーハ)

ボールポイント六角レンチセット (9本組)

スタンダードなホルダー入りの使いやすいレンチセットです

在庫品

〔仕様〕

- 材質: クロームバナジウム鋼
- 表面処理: クロームメッキ
- 重量 (g) : 430
- 〔付属品〕
- ホルダー



1セット単位 9本入

型番	対辺寸法×首下長×全長 (mm)			¥通常単価
369H9	1.5×15×91	2×18×101	2.5×20×113	3,272
	3×23×128	4×29×142	5×33×163	
	6×38×184	8×44×206	10×50×231	

Wera

ステンレスボールポイント六角棒レンチ

〔特長〕

- Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します
- 高いトルク伝達率により作業効率もアップします

1 日日出荷



1本単位

型番	対辺寸法 (mm)	首下長 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
022700	1.5	14	90	5	510
022701	2	16	101	6	475
022702	2.5	19	112	7	461
022703	3	21	123	13	446
022704	4	24	137	24	496
022705	5	27	154	41	588
022706	6	31	172	55	789
022708	8	37	195	130	972
022709	10	42	224	210	1,495

Wera

ボールポイント六角棒レンチ

〔特長〕

- Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します
- 高いトルク伝達率により作業効率もアップします

1 日日出荷



1本単位

1セット単位 9本入

型番	区分	対辺寸法 (mm)	首下長 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
022050	単品	1.5	14	90	1.8	169
022052		2.0	16	100	2.8	169
022054		2.5	18	112	5.2	202
022056		3.0	20	126	8.1	292
022058		4.0	25	140	16.7	300
022060		5.0	28	160	29.8	377
022062		6.0	32	180	48.7	400
022064		8.0	36	200	96.4	520
022066		10.0	40	219	170.3	578
022087		セット	上記各サイズ1本ずつ計9本 (ホルダー付)			411

Wera

ボールポイント六角棒レンチ

〔特長〕

- Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献
- 高いトルク伝達率により作業効率もアップ
- ゴムコーティングによりグリップ性も良好

1 日日出荷



022533

1セット単位 7~9本入

型番	対辺寸法×首下長×全長 (mm)			セット本数 (本)	質量 (g/セット)	¥通常単価
022533	1.5×14×90	2×16×101	2.5×19×112	7	203	4,150
	3×21×123	4×24×137	5×27×154			
	6×31×172					
022088	1.5×14×90	2×16×101	2.5×19×112	9	572	4,156
	3×21×123	4×24×137	5×27×154			
	6×31×172	8×37×195	10×42×224			