

ミスミ

フェルトパフ カシミアタイプ (エコノミータイプ/20本パック)

お買得

〔仕様〕


- 材質：フェルト
- 硬さ(H:ハード S:ソフト)：S
- 最高回転速度 (MAX rpm)：30,000
- 軸径d×全長L：3×46 (mm)

在庫品

A形状



B形状



1パック単位 20本入

型番	形状	外径 (mm)	厚さ (mm)	¥通常単価
EGSBA-3-7	A	3	7	4,000
EGSBA-4-8		4	8	4,000
EGSBA-5-9		5	9	4,000
EGSBA-6-10		6	10	4,000
EGSBB-3-7	B	3	7	4,000
EGSBB-4-8		4	8	4,000
EGSBB-5-9		5	9	4,000
EGSBB-6-10		6	10	4,000

ミスミ

フェルトパフ ソフトタイプ (エコノミータイプ/20本パック)

お買得

〔仕様〕

- 材質：フェルト
- 硬さ(H:ハード S:ソフト)：S
- 軸径d×全長L：3×46 (mm)

在庫品

A形状



1パック単位 20本入

型番	形状	外径 (mm)	厚さ (mm)	最高使用回転速度 (MAX rpm)	¥通常単価
EFSBSA-8-10	A	8	10	30,000	3,600
EFSBSA-10-14		10	14		3,600
EFSBSA-12-20		12	20		3,600
EFSBSA-20-20		20	20	15,000	4,000

ミスミ

フェルトパフ セミハードタイプ (エコノミータイプ/20本パック)

お買得

〔仕様〕

- 材質：フェルト
- 硬さ(H:ハード S:ソフト)：H
- 軸径d×全長L：3×45 (mm)

在庫品


A形状



B形状



C形状



1パック単位 20本入

型番	形状	外径D (mm)	厚さT (mm)	¥通常単価
EFBA-4-8	A	4	8	3,600
EFBA-5-9		5	9	3,600
EFBA-6-10		6	10	3,600
EFBA-8-10		8	10	4,000
EFBA-10-14		10	14	4,300
EFBA-12-20		12	20	4,600
EFBA-20-20		20	20	5,000
EFBB-4-8	B	4	8	3,500
EFBB-5-9		5	9	3,500
EFBB-6-10		6	10	3,500
EFBB-8-10		8	10	3,900
EFBB-10-13	10	13	4,200	
EFBC-4-10	C	4	10	3,400
EFBC-5-12		5	12	3,400
EFBC-6-16		6	16	3,400
EFBC-8-17		8	17	3,800
EFBC-10-14	10	14	4,100	

ミスミ

フェルトパフ 軸付スティックパフ・セミハードタイプ (エコノミータイプ/5本パック)

お買得

〔仕様〕

- 材質：フェルト
- 硬さ (H:ハード S:ソフト)：H

在庫品



1パック単位 5本入

型番	幅 (mm)	高さ (mm)	厚さ (mm)	軸径 (mm)	平片角	最高使用回転速度 (MAX min <sup>-1</sup> )	¥通常単価
EFSTS-A-6-6	6	6	45	3	45°	最高使用 往復速度： 30,000min <sup>-1</sup>	2,500
EFSTS-A-8-8	8	8					2,800
EFSTS-A-10-10	10	10					3,100
EFSTS-A-12-10	12	10					3,500
EFSTS-A-13-13	13	13					3,800

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。  
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。