

RJ-45ケーブル・RTS制御対応・最大延長330m(1km)・スチール製

RoHS

ココが
特長LANケーブルで延長するRS-232
エクステンダ

- 全二重対応のRS-232エクステンダ
- RTS/CTSハンドシェイク対応
- 最大延長距離330m(ACアダプタを追加することで1km)
- LANアセンブルケーブル(CAT5E以上ストレート)で延長



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

CE対応 RS
232Delivery
納期

出荷日

1~5台	5日目
6台~	都度見積

非在庫品

仕様

電源入力	バスパワー/ACアダプタ ※片方のユニットにのみACアダプタを接続
消費電流	延長距離330m未満 DC12V/350mA 延長距離330m以上 DC12V/700mA※
シリアルポート	ローカルユニット RS-232×1(D-Sub9pinメス、DCE) リモートユニット RS-232×1(D-Sub9pinオス、DTE)
コネクタ	RJ-45コネクタ
接続可能ケーブル	LANアセンブルケーブル(CAT5E以上ストレート結線)
接続距離	最大330m(1km※)
通信速度	110~115.2kbps(最大)
通信機能	全二重
動作環境	温度: 0~40°C、湿度: 0~80%RH(結露なきこと) 保存 温度: -40~70°C、湿度: 0~80%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)	120g, 45(W)×75(D)×25(H) ローカル/リモート共通
付属品	インストールガイド(概要)、ACアダプタ(入力:AC100~240V、出力:DC12V/2A、ケーブル長:1.8m)
規格	CE

※ACアダプタ2台使用時

RS-232ピンアサイン

ピン番号	信号	
	ローカル(DCE)	リモート(DTE)
1	—	—
2	TxD(out)	RxD(in)
3	RxD(in)	TxD(out)
4	DSR(in)	DTR(out)
5	GND	GND
6	DTR(out)	DSR(in)
7	CTS(in)	RTS(out)
8	RTS(out)	CTS(in)
9	—	—

ACアダプタの使用方法

- 付属のACアダプタはローカルユニット、リモートユニットのどちらか一方に接続します。
- 330m以上の延長を行う場合、ローカルユニットおよびリモートユニットの両方にACアダプタが必要となります。オプションのPNACA-RS232-R [8912](#)ページをご利用ください。

PNIC-RS232-5E-R専用ACアダプタ

RoHS

ココが
特長PNIC-RS232-5E-Rを1km延長時に
使用するACアダプタ

- PNIC-RS232-5E-Rを1km延長するための補助用電源として使用



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

Delivery
納期

1~10台	5日目
11台~	都度見積

非在庫品

仕様

入力	AC100~240V
出力	DC12V/1A(最大)
ケーブル長	1.8m
重量・外形寸法(mm)	200g, 48(W)×75(D)×25(H)
付属品	ACケーブル(1.8m)

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問合せください。

型式	単価		
	1~9台	10~19台	20~29台
PNACA-RS232-R	¥4,300	¥4,100	¥3,900