

## スーパーツール

## 片口ラチェットレンチ

対辺寸法19 以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています

- [特長]  
 ●正逆転操作は切換爪式  
 ●片側ソケット部が突出していないため、狭い凹部での締付けに最適



## 1本単位

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価	通常出荷日
RN12	12			2,340	3日目
RN13	13	225	180	2,340	3日目
RN14	14			2,340	3日目
RN17	17	270	300	2,520	3日目
RN19	19		380	2,900	在庫品
RN21	21	310	460	2,960	3日目
RN22	22		480	3,260	3日目
RN24	24		650	3,290	在庫品
RN26	26	355	680	3,430	在庫品
RN27	27		710	3,560	3日目
RN30	30	400	1100	3,720	在庫品
RN32	32		1150	3,860	在庫品

## TONE(旧前田金属工業)

## 4WAYラチェットめがねレンチ

1本で4つのボルト・ナットサイズに対応可能な4WAYラチェットめがねレンチ

- [特長]  
 ●本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します  
 ●安全ロープ取付け穴付



## 1本単位

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
RMW-0813	8×10×12×13	150	88	2,200
RMW-1215	12×14×13×15	190	147	2,530
RMW-1419	14×17×18×19		233	2,750
RMW-1619	16×17×18×19	230	231	2,860

## トップ工業

## ラチェットコンビセット(6丁組)

本締め可能、狭いところが得意です

- [仕様]  
 ●セット入数(本) : 6



## 1セット単位 6本入

型番	タイプ	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g/セット)	¥通常単価
RCW-6000	ストレート	8, 10, 12, 13, 14, 17	137, 160, 168, 178, 190, 225	585	9,100
FRC-6000	首振り		135, 157, 172, 186, 191, 230	695	11,780

## 手作業工具

## ミスミ C-VALUE

お買得

## ギヤメガネレンチ

ギヤ付きで楽に作業ができます

[仕様]

- 材質 : Cr-V

在庫品

■対辺寸法8×10 (mm)の場合  
¥1,178

1本単位

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
G-MWCH-8-10	8×10	130	52	1,178
G-MWCH-12-13	12×13	170	96	1,327
G-MWCH-17-19	17×19	235	178	2,059

## TONE(旧前田金属工業)

## 4WAYラチェットめがねレンチセット

1本で4サイズに対応する4WAYラチェットめがねレンチの3本セット

[仕様]

- セット本数(本) : 3  
 [セット内容]  
 ●RMW-0813, RMW-1215  
 RMW-1619

在庫品



## 1セット単位 3本入

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
RMW300	8×10×12×13, 12×14×13×15, 16×17×18×19	150, 190, 230	470	8,260

## スーパーツール

## ギアレンチ7本組セット

使用頻度に合わせた7サイズセット

[特長]

- アルミケース入り  
 [仕様]  
 ●セット本数(本) : 7

在庫品



## 1セット単位 7本入

型番	タイプ	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g/セット)	¥通常単価
GRW700	ストレート	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	140, 160, 170, 178, 190, 224, 248	1200	6,410
GRW700F	首振り			1315	7,910

## ミスミ C-VALUE

お買得

## コンビネーションギアレンチ

ラチェット機構で作業効率がアップ

[仕様]

- 材質 : Cr-V

在庫品

■対辺寸法8mmの場合  
¥626

1本単位

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
CBGWCH-8	8	141	45	626
CBGWCH-10	10	160	65	648
CBGWCH-13	13	181	107	793
CBGWCH-17	17	226	196	995
CBGWCH-19	19	246	252	1,107

いつもの取引先の見積回答が遅い…そんな時は、  
 VONAサポートセンターへ ☎010-20-343-256

※IP電話からお掛けの場合

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。