

TONE (旧前田金属工業)

超ミニスタビードライバーセット SSD-2

スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ

在庫品

〔仕様〕

- グリップタイプ: 樹脂
- 軸長(mm): 14
- セット入数(本): 2
- マグネット付



1セット単位 2本入

型番	セット内容	重量(g)	¥通常単価
SSD2	(+)No.2、(-)7.2	350	520

TONE (旧前田金属工業)

貫通ドライバーセット

貫通ドライバーの6本セット品。軸は4角形状で、モンキーレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能

在庫品

〔仕様〕

- グリップタイプ: 樹脂
- マグネット付
- 重量(g): 750

〔セット内容〕

型番	先端規格	軸長(mm)	全長(mm)
KMD-075	(-)4.9	75	150
KMD-100	(-)6.0	100	195
KMD-150	(-)9.0	150	260
KPD-001	(+)No.1	75	150
KPD-002	(+)No.2	100	195
KPD-003	(+)No.3	150	260



1セット単位 6本入

型番	¥通常単価
KD6	2,690

ベッセル

ボールグリップ貫通ドライバー

星型ナット貫通型。刃先は高精度ブラックポイント加工

在庫品

〔仕様〕

- グリップタイプ: ゴム
- マグネット付



1本単位

型番	先端規格	先端サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	重量(g)	¥通常単価
230175	(+)No.2	No.1	75	157	68	390
2302100			100	200	114	490
2302150			150	250	126	520
2305575	(-)6	5.5	75	157	66	390
2306100			100	200	112	490
2306150			150	250	126	520

ベッセル

スーパークッション貫通ドライバー

手に抜群のフィット感のグリップ
ハンマーで叩ける星型ナットが決めての貫通タイプ

在庫品

〔仕様〕

- グリップタイプ: ゴム
- マグネット付



1本単位

型番	先端規格	先端サイズ	軸長 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
730175	(＋)	No.1	75	182	76	460
7302100		No.2	100	215	106	580
7302150		No.2	150	265	120	620
7303150	(－)	No.3	150	276	176	810
7305575		5.5	75	182	76	460
7306100		6	100	215	106	580
7308150		8	150	265	120	810
7306150		6	150	276	185	620

ベッセル

ベクトル電工用ドライバー

端子台の狭い隙間に届く細軸仕様(6.4ミリ)

在庫品

〔仕様〕

- グリップタイプ: ゴム
- マグネット付



1本単位

型番	先端規格	先端サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	重量(g)	¥通常単価
2852100	(+)No.2	No.2	100	186	101	460
2852150			150	236	113	470
2855100	(-)5.5	5.5	100	186	101	460

ミスミ

C-VALUE

クッショングリップ貫通ドライバー

お買得

ハンマーで叩くことが可能な貫通タイプ

在庫品

〔仕様〕

- グリップタイプ: ゴム



1本単位

型番	先端規格	先端サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	重量(g)	¥通常単価
DRVCK-2-100	(+)No.2	No.2	100	210	152	429
DRVCK-2-150			150	260	168	473
DRVCK-6-100	(-)6	6	100	210	152	389
DRVCK-6-150			150	260	168	427

TONE (旧前田金属工業)

割柄ドライバー(貫通)

よりパワフルに設計されたドライバー

在庫品



1本単位

型番	先端規格	先端サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	重量(g)	¥通常単価
YMD-150	(-)10	10	150	275	240	1,790

KTC (京都機械工具)

樹脂柄ドライバーロング軸(貫通・マグネット入り)

〔特長〕

- 力が掛けやすい四角形状の樹脂グリップです
- 軸の根本に六角部があります。軸は六角軸です

1 8目出荷

〔仕様〕

- 軸形状: 六角軸
- 材質: Cr-V(軸)
- マグネット付



1本単位

型番	先端形状	先端サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	重量(g)	¥通常単価
D1P2-130	(+)No.2	No.1	300	400	180	1,659
D1P2-230				410	200	1,813
D1P2-330				430	310	2,266
D1M2-530	(-)6.3	5.5	300	400	180	1,609
D1M2-630				410	200	1,759
D1M2-830				430	310	2,198

納期を縮める事はできないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合番号を7

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。