

ミスミ

MISUMI C-VALUE

## ウォーターポンププライヤー

お買得

コストパフォーマンスを重視した  
ウォーターポンププライヤーです〔仕様〕  
●材質:Cr-V

1丁単位

型番	最大口開き (mm)	全長 (mm)	調整 (段階)	重量 (g)	¥通常単価
WPLR-250	38	255	5	380	705

## バーコ

## ウォーターポンププライヤー

エルゴグリップ採用により、怪我のリスクを軽減させます

在庫品

4 日目出荷

〔特長〕  
●ワントッチで掴みたいサイズに移動できます  
〔仕様〕  
●ブラック仕上げ

1丁単位

型番	最大口開き (mm)	全長 (mm)	調整 (段階)	重量 (g)	¥通常単価	通常出荷日
8223	37	210	9	270	3,650	在庫品
8224	45	250	12	350	5,360	在庫品
8231	52	225		340	4,060	在庫品
8225	55	315	13	550	7,330	在庫品
8226	60	400	16	670	6,010	4日目

## ロブテックス

## ウォーターポンププライヤ

耐久性に優れたスタンダードタイプのポンププライヤ

在庫品



1丁単位

型番	最大口開き (mm)	全長 (mm)	調整 (段階)	重量 (g)	¥通常単価
WP200H	33	200	5	200	1,340
WP250H	43	250		380	1,630
WP300H	58	300	6	600	2,290

## ロブテックス

## ネジアンギラス ハイブリッドポンブラ

業界初、小ねじ外し機能がついた、高機能ポンププライヤ

在庫品

〔特長〕  
●ナット対辺41mm(M27)まで、  
パイプと丸棒φ50mmまで、寸切りボルト3/8に対応

1丁単位

型番	最大口開き (mm)	全長 (mm)	調整 (段階)	重量 (g)	¥通常単価
UU4150NA	43	225	6	280	1,680

## クニペックス

## ウォーターポンププライヤ(コブラ)

KNIPEXのコブラは高性能なウォーターポンププライヤーです

在庫品

3 日目出荷



1丁単位

型番	最大口開き (mm)	全長 (mm)	調整 (段階)	重量 (g)	¥通常単価	通常出荷日
8701-125	27	125	13	85	3,910	在庫品
8701-150	30	150	11	145	4,330	在庫品
8701-180	36	180	18	170	3,850	在庫品
8701-250	46	250	25	314	3,950	在庫品
8701-300	60	300	30	530	5,540	在庫品
8701-400	95	400	27	1214	10,200	3日目
8701-560	120	560	20	2750	16,320	3日目

## ロブテックス

## ウォーターポンププライヤ(バネ付)

〔特長〕  
●耐久性に優れたスタンダードタイプのポンププライヤ

在庫品

●ばね:有



1丁単位

型番	最大口開き (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
WP250S	46	250	350	1,470

## ロブテックス

## ハイブリッドポンブラ

ショートタイプのポンププライヤ

在庫品

〔特長〕  
●ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応

1丁単位

型番	最大口開き (mm)	全長 (mm)	調整 (段階)	重量 (g)	¥通常単価
UU4150	43	225	6	280	1,560

## スーパーツール

## ウォーターポンププライヤ(バネ付タイプ)

パイプ・丸棒・六角ナット・板材等あらゆる部材にガッチり!噛む理想的な刃形状

在庫品

〔特長〕  
●連続作業に最適なバネ内蔵機構〔仕様〕  
●ばね:有  
●質量(g):330

1丁単位

型番	最大口開き (mm)	全長 (mm)	調整 (段階)	重量 (g)	¥通常単価
GWS250H	46	252	8	330	1,725