

ミスミ

UTP(Cat6) RJ-45コネクタ(より線用)



ココが特長 **RJ45 CAT6スタンダードプラグ**
●CAT6 UTPタイプで一番安価なタイプ。

※組立方法は**2029ページ**をご参照ください。

在庫品

RoHS

1パック単位 10個入

1パック単位 100個入

仕様

カテゴリ	CAT6	
適合ケーブル	導体	より線用
	AWG	24~26
	UL	94V-0
コネクタ	ハウジング材質	ポリカーボネート
	コンタクト材質	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	2	

型番	バック入数	タイプ	¥通常単価		¥スライド単価	
			1~4バック	5~9バック	1~4バック	5~9バック
NW060-R88-T50-C6	10	汎用	870	750		
	100		4,800	4,500		

Order 注文例

型番	バック入数
NW060-R88-T50-C6	10

サンワサプライ

カテゴリ6 RJ-45コネクタ(単線用)



ココが特長 **ギガビット完全対応、自作用RJ-45コネクタ**

●単線用の自作用RJ-45シールドコネクタです。
<対応伝送帯域>
カテゴリ6
(1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合

在庫品

3 日目出荷

RoHS

¥

1パック単位 10個入

1パック単位 100個入

適合ケーブル	KB-T6E-CB100・300 (エンハンスドカテゴリ6単線ケーブル)
適合工具	HT-500R(かしめ工具) LAN-TL8(かしめ工具)、 LAN-TL11(CAT6e用外皮むき工具・前面キャップ取付け用)

型番	バック入数	¥通常単価	通常出荷日
ADT-6RJ-10	10	860	在庫品
ADT-6RJ-100	100	6,330	3日目

サンワサプライ

カテゴリ6e RJ-45コネクタ(単線用)



ココが特長 **10ギガビット完全対応、自作用RJ-45コネクタ**

●より線用の自作用RJ-45シールドコネクタです。
<対応伝送帯域>
エンハンスドカテゴリ6(注)(10G BASE-T・1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
(注)エンハンスドカテゴリ6(Cat6e)はサンワサプライ様独自の表記となります。
Cat6A(シールド無し)用相当の性能を持ちます。

在庫品

3 日目出荷

RoHS

¥

1パック単位 10個入

1パック単位 100個入

適合ケーブル	KB-T6L-CB100・300 LK86-CB300W(カテゴリ6単線ケーブル)
適合工具	HT-500R(かしめ工具) LAN-TL8(かしめ工具)

型番	バック入数	¥通常単価	通常出荷日
ADT-6ERJ-10	10	860	在庫品
ADT-6ERJ-100	100	6,330	3日目

ミスミ

STP(Cat6) RJ-45コネクタ(単線/より線用)



ココが特長 **RJ45 CAT6スタンダードプラグ**
●CAT6タイプで一番安価なタイプ。

※組立方法は**2030ページ**をご参照ください。

在庫品

RoHS

1パック単位 10個入

1パック単位 100個入

型番	バック入数	タイプ	¥通常単価		¥スライド単価	
NW060-R88-T50C6-SH	10	汎用	1,900	1,500		
	100		8,180	7,980		

(注)ケーブルガイドは2個付属します。

カテゴリ	CAT6	
適合ケーブル	導体	両用(より線/単線)どちらでも使用可
	AWG	24~26
UL	94V-0	
コネクタ	ハウジング材質	ポリカーボネート
	コンタクト材質	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	3	

Order 注文例

型番	バック入数
NW060-R88-T50C6-SH	10

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

LANケーブル

LAN/ULクケーブル

LANコネクタ

LANアダプタ

LAN用圧接工具

LAN用テスタ

技術資料