



### 特长 耐热(260℃)耐腐蚀·阻燃·PTFE塑胶管

- 最高耐湿可达260℃, 适用于高温、潮湿环境。
- 粘性物质不易沾附, 可适用于液体环境。
- 为阻燃性塑胶管。



注意

·规格值和内径有所不同, 选购时请予以注意。

耐热

Delivery  
交货期

## 发货日期

1~5根 次日(当日)

6根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount  
折扣

## 折扣表

1~4根 标准单价

5~9根 6% off

10根~ 11% off

Order  
订货范例

型号

PTTB-26-10

## 规格表

1根起接受订购!

型号	长度(m/根)	内径D(mm)	壁厚T(mm)	重量(g/m)
PTTB-26-10	10	0.46±0.05	0.23±0.04	1.06
PTTB-24-10		0.56±0.05	0.25±0.04	1.35
PTTB-22-10		0.71±0.05	0.25±0.04	1.60
PTTB-20-10		0.86±0.07	0.3±0.05	2.32
PTTB-19-10		0.96±0.07	0.3±0.05	2.52
PTTB-18-10		1.07±0.07	0.3±0.05	2.74
PTTB-17-10		1.19±0.07	0.3±0.05	2.98
PTTB-16-10		1.34±0.07	0.3±0.05	3.28
PTTB-15-10		1.5±0.07	0.3±0.05	3.60
PTTB-14-10		1.68±0.10	0.3±0.06	3.96
PTTB-13-10		1.93±0.10	0.3±0.06	4.46
PTTB-12-10		2.16±0.10	0.305±0.06	5.01
PTTB-11-10		2.41±0.10	0.3±0.06	5.42
PTTB-10-10		2.69±0.10	0.3±0.06	5.98
PTTB-9-10		3±0.15	0.38±0.07	8.56
PTTB-8-10		3.38±0.15	0.38±0.07	9.52
PTTB-7-10		3.76±0.15	0.38±0.07	10.48
PTTB-6-10		4.22±0.15	0.38±0.07	11.65
PTTB-5-10		4.72±0.20	0.38±0.08	12.91
PTTB-4-10		5.28±0.20	0.38±0.08	14.33
PTTB-3-10	5.94±0.20	0.38±0.08	16.00	
PTTB-2-10	6.68±0.20	0.38±0.08	17.88	
PTTB-1-10	7.46±0.20	0.38±0.08	19.85	
PTTB-0-10	8.38±0.20	0.38±0.08	22.18	

## 材质/性能

项目	试验方法	特性参数
材质	-	聚四氟乙烯(PTFE)
比重(g/cm <sup>3</sup> )	ASTM D792	2.16
额定电压(V)	UL-224	300V
UL认证额定温度(℃)	-	-80℃~+200℃
抗张强度(MPa)	ASTM D638	24.5
断裂伸长率(%)	ASTM D638	350
弯曲系数(MPa)	ASTM D790	490
撞击强度	ASTM D256+23℃-54℃J/m	107
硬度(Shore D)	ASTM D2240	55

项目	试验方法	特性参数
摩擦系数	-	0.1
熔点(℃)	-	327
实际使用可达温度(℃)	-	260
可燃性	UL-224	VW-1
介电常数	ASTM D150	2.1
击穿强度(2500V/60s)	UL-224	YES
体积电阻率(Ω·cm)	ASTM D257	>10 <sup>18</sup>
耐候性	2000H	无裂纹
耐溶剂	ASTM D543	优
耐化学	ASTM D543	优