



※外观及规格可能会有变更，恕不预先通知。



Order  
订货范例

型号

PKTL-200R-CP

### 特长 垂直式压接设计，省力并确保压着效果

- 多种口模可选择，涵盖所有通用规格的水晶头。
- 剪切部分附保护装置，避免工作伤害。
- 附档片锁扣，收藏方便。
- 同时具有UTP/STP外绝缘剥皮线功能。
- 一机多功能。
- 全长：205mm。



Delivery  
交货期

**1把起接受订购!**

发货日期

1~2把 次日(当日)

3把~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount  
折扣

折扣表

1~15把 标准单价

16~49把 5% off

50把~ 10% off

型号	材质	硬度	手柄材质	操作功能
PKTL-200R-CP	本体: S45C 碳钢	HRC: 45±3	绿色: PP 黑色: T.P.R	10P10C, AMP8P8C/ RJ45, 6P6C/RJ12, 6P4C/ RJ11, 4P4C&4P2C Plugs DEC/Off set plug-6P6C



Example  
使用范例

1



将防长爪折断用的水晶头护套套入线缆。

2



用剥线钳剥除长约3cm的护套。

3



解开4股双绞线，分散为8根。

4



将分开的各电线拉直。然后，将剥离了护套部分的电线保留14mm长。

5



按照颜色代码的顺序排列整齐，并穿过附带的导线器。然后，将电线插入至模块式插头的最前端。

6



使用专用压接工具进行压接。

7



确认所有电线已插入至插头的最深处，组装完成。

