

直通型插头



制造商: WEIPU

2D CAD
可从网页下载



注意

IP67

焊接

镀金



Delivery
交货期

特长 尼龙外壳直通型螺纹防水插头

- 尼龙外壳，方便轻巧。
- 直通型产品，可与中继型 (852页) 或后螺母型 (853页) 组合。
- 操作方便，螺纹锁紧。
- 具有持久耐用和良好的密封性能，能够达到IP67等级。

- 直通插头的插针和插孔不能互相结合。
- 芯数排列请参考850页。

发货日期

1~10个 次日(当日)

11个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~19个 标准单价

20~49个 10% off

50个~ 15% off



Order
订货范例

类型	外壳规格	芯数	端头形状
PSCW-TS	13	2	P
↓			
型号			
PSCW-TS-13-2-P			

规格表

1个起接受订购!

类型	外壳规格	芯数 850页	端头形状	适合电线范围 (mm ²)	适合电线直径范围 (mm)	接线方式
PSCW-TS 组合对象 PSCW-ZJ(852页) 或 PSCW-PR(853页)	13	2	P (插针) S (插孔)	≤2	4~6.5	焊接
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
	9					
	2					
	3					
	4					
	5					
	7					
	9					
	2					
	3					
	4					
	5					
	7					
9						
12						

尺寸图

(单位: mm)

外壳规格	L1	L2	D
13	43	48	18
17	52	56	24
21	58	64	28

