

M12连接器

压接 IP67

Delivery 交货期



特长 接线超简单的M12高品质连接器

- 牢固，适用于恶劣环境条件下的机械制造和成套设备中。
- 可通过专用的拧紧扳手(▶862页)固定作业。
- 接线简单，直接压接拧紧即可，无需专用工具。



注意

- 只有插针连接器才可与直流无源分线盒(▶860页)连接组合。
- 连接到无源分线盒时，拧紧力矩推荐值为0.6Nm，过大力矩，可能导致无源分线盒破损。
- 接线方式请参考▶858页。
- 由于设计变更，产品颜色有可能变更，请谅解。

发货日期	
1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount 折扣

折扣表	
1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

制造商: MURR



Order 订货范例

型号
CTBC-12S-4-S

1个起接受订购!

类型	形状	重量(g/个)
CTBC-12S-4-P	直通型	23
CTBC-12S-4-S		26
CTBC-1210S-4-P		20
CTBC-1210S-4-S		20
CTBC-12A-4-P	弯角型	20
CTBC-12T-4-P	T型	30

M材质特性



①前盖	黄铜镀镍
②填料 白色	TPE(热塑性橡胶)
②填料 黑色	PVC(聚氯乙烯)
③绝缘体	PP(聚丙烯树脂)
④体(树脂部分+金属部分+针头)	PVC+黄铜镀镍+铜镀金

规格表

分类	直通型				弯角型	T型
	CTBC-12S-4-P	CTBC-12S-4-S	CTBC-1210S-4-P	CTBC-1210S-4-S		
型号	CTBC-12S-4-P	CTBC-12S-4-S	CTBC-1210S-4-P	CTBC-1210S-4-S	CTBC-12A-4-P	CTBC-12T-4-P
照片						
端头形状	插针	插孔	插针	插孔	插针	插针
与分线盒直接连接 ▶860页	是	-	是	-	是	是
端头分布 (从连接器连接部 正面)						
接线示意图						
接线示意图						
适合电线截面积	0.25mm ² ~0.5mm ²	0.25mm ² ~0.5mm ²	0.5mm ² ~1.0mm ²	0.5mm ² ~1.0mm ²	0.25mm ² ~0.5mm ²	-
针数	4					
接线方式	压接					
电线外径范围mm	φ4~5.1		φ5.5~8		φ4~5.1	-
额定电压(V)	32V	32V	32V	32V	32V	60V
最大工作电流(A)	3A	3A	3A	3A	3A	4A
IP等级	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
使用温度范围(°C)	-25~+85°C					

矩形连接器

圆形连接器

尼龙连接器

同轴连接器