

## 中继型插座

RoHS

MWB-ZJK-20-2-S



MWB-ZJC-20-2-S



MWB-ZJP-20-2-S

2D CAD  
可从网页下载

## 特长

## 中继型防水卡扣连接插座

- 防水性能请参考防水等级表。
- 外壳材质为锌合金，坚固耐用。
- 通过卡扣方式与插头连接。
- 按出线方式分电缆护套、塑料管和金属螺母3种。
- 中继型产品，可与直通型或弯角型组合。

- 外壳尺寸为28，芯数为4芯的中继型连接器的绝缘体为陶瓷材质，能抗高温。
- 中继型的插针与插孔不能组合。
- 芯数排列请参考: [▶865页](#)。
- 尺寸图中 $\phi d$ 为参考值，非保证值。选择电缆时，以实际产品尺寸为准。

制造商: WEIPU

Order  
订货范例

类型	外壳规格	芯数	端头形状
MWB-ZJC	16	2	S
↓			
型号			
MWB-ZJC-16-2-S			



注意

Delivery  
交货期

## 发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount  
折扣

## 折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

## 规格表

1个起接受订购!

类型	外壳规格	芯数 ▶865页	端头形状	
<b>MWB-ZJC</b> 组合对象 MWB-TSC(▶866页) 或 MWB-TAC(▶867页)	16	2	P (插针)  S (插孔)	
		3		
		4		
		5		
		7		
		9		
	20	2		
		3		
		4		
		5		
		7		
		9		
24	4			
	10			
	12			
	19			
	12			
	12			
28	3			
	4			
	7			
	12			
	16			
	17			
<b>MWB-ZJK</b> 组合对象 MWB-TSK(▶866页) 或 MWB-TAKI(▶867页)	24	4	P (插针)  S (插孔)	
		10		
		12		
		19		
		12		
		12		
<b>MWB-ZJP</b> 组合对象 MWB-TSP(▶866页) 或 MWB-TAPI(▶867页)	28	3		P (插针)  S (插孔)
		4		
		7		
		12		
		16		
		17		

## 尺寸图

(单位: mm)

插头型号	图形	外壳尺寸				
中继型卡扣电缆护套插座 MWB-ZJC (IP65)		16	20	24	28	
		$\phi D$	M18×1	M22×1	M26×1	M30×1
		L	73	85.7	92	101
		$\phi d$	7-8	8-10.5	8-10.5	10-14
中继型卡扣金属螺母插座 MWB-ZJK (IP66)		16	20	24	28	
		$\phi D$	M18×1	M22×1	M26×1	M30×1
		L	53.6	61	67.6	68.2
		$\phi d$	5-6.5	8-10.5	8-10.5	10.5-12.5
中继型卡扣塑料管插座 MWB-ZJP (IP55)		16	20	24	28	
		$\phi D$	M18×1	M22×1	M26×1	M30×1
		L	78	89.3	95.7	102.3
		接头规格*3	PG7	PG11	PG11	PG16
		管规	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"

\*1 防尘帽需要另外购买。

\*2 塑料软管接头需要另外购买。

\*3 PG规格为德国DIN螺纹标准。

## 防水等级表

型号	名称	防水等级
MWB-ZJC	中继型卡扣电缆护套插座	IP65
MWB-ZJK	中继型卡扣金属螺母插座	IP66
MWB-ZJP	中继型卡扣塑料管插座	IP55