

## 2レバー式フード(ストレート)

RoHS



ストレートタイプフード  
(2レバー式)

CE対応

レバー  
ロック



Delivery  
納期

**ココが  
特長**

### 2レバー式ストレートフード

- 芯数に応じて各シリーズのコネクタを組み込むことのできるケーブル縦引き出し型の防水コネクタフードです。
- 相手側コネクタとの着脱をパネル側の2本のレバー操作で行えるため、固定後の結合が安定的です。



ご注意

- ・ 結合相手は2レバー方式のパネル用台座(03120ページ)と中継用フード(03128ページ)と中継用台座(03122ページ)の3種類になります。
- ・ 防水機能保持のためケーブル引き出し口にはケーブルクランプをご使用下さい。(03129ページ)

**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~19個 **翌日**(当日)

20個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order  
注文例

型式

0930-010-1421


### 組み合わせ表

型式	適合 フード タイプ	寸法図	PGネジ サイズ	適合コネクタ芯数						a	b	c
				Han-E型 (03113)	Han-EE型 (03114)	Han-A型 (03115)	Han-Q型 (03116)	Han-D型 (03117)	Han-DD型 (03118)			
0930-010-1421	E型	A	16	10	18	-	-	-	42	73	43	45
0930-010-0423		B	29	10	18	-	-	-	42	73	43	72
0930-016-1420		A	21	16	32	-	-	40	72	93.5	45	45
0930-016-0421		C	29	16	32	-	-	40	72	93.5	45	76
0930-024-0420		C	21	24	46	-	-	64	108	120	45	76
0930-024-0421		C	29	24	46	-	-	64	108	120	45	76
0930-032-0421		D	29	32	-	-	-	80	-	94	82.5	94
0930-032-0422		D	36	32	-	-	-	80	-	94	82.5	94
0920-032-0420	A型	C	21	-	-	32	-	50	-	82	56	79
0920-032-0421		C	29	-	-	32	-	50	-	82	56	79


### 外形図

(単位: mm)


◆A図




◆B図



◆C図



◆D図



型式	フード タイプ	基準単価		重量 g
		1~4個	5~29個	
0930-010-1421	E型	¥1,376	¥1,168	123.0
0930-010-0423		¥2,296	¥2,009	190.0
0930-016-1420		¥1,435	¥1,217	148.1
0930-016-0421		¥2,465	¥2,098	204.6
0930-024-0420		¥2,702	¥2,296	260.0
0930-024-0421		¥2,692	¥2,286	242.8
0930-032-0421		¥6,078	¥5,167	520.0
0930-032-0422		¥6,345	¥5,395	539.0
0920-032-0420	A型	¥2,900	¥2,465	262.4
0920-032-0421		¥3,019	¥2,564	274.8



Example  
使用方法

### 結合例



パネル用台座と結合時の写真

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクス  
コネクタ

IEEE1284  
ハーフピッチ  
コネクタ

PCR  
ハーフピッチ  
コネクタ

MRコネクタ

Heavy duty  
コネクタ

ミスミ防水  
コネクタ

Han防水  
コネクタ