

コンタクトプローブ、圧着コンタクト

RoHS



CSA UL 圧着 銀メッキ 2D CAD

ココが特長

専用工具不要! 短納期の現場組立に最適です。

- 圧着済ケーブルのバック販売です。
- ミスマの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます。
- 1m品は翌日出荷、2m以上は2日目出荷。
- 50本/パックで販売します。



Order 注文例

型式	色	長さ
0933-6105-18	B	1

外形イメージ図



¥

1パック 50本入

コンタクト形状	型式	タイプ	在庫品1日出荷		非在庫品3日出荷					ケーブル仕様		ケーブル型式 O本ページ下段	重量 m単位(g)	
			ケーブル色	1m	ケーブル色	1m	2m	3m	5m	7m	10m			AWG
E型	0933-6105-18	オス(ピン)	50本パック	¥3,992	¥5,175	¥6,358	¥8,725	¥11,092	¥14,642	18	0.75	UL1007 (300V) 相当品	0933-000-6105	13.0
	0933-6205-18	メス(ソケット)	¥4,204	¥5,388	¥6,571	¥8,938	¥11,304	¥14,854	0933-000-6205				13.2	
	0933-6121-20	オス(ピン)	¥3,631	¥4,453	¥5,276	¥6,921	¥8,566	¥11,033	0933-000-6121				9.3	
	0933-6220-20	メス(ソケット)	¥3,843	¥4,666	¥5,488	¥7,133	¥8,778	¥11,246	0933-000-6220				9.5	
	0933-6127-20	オス(ピン)	¥5,760	¥6,312	¥6,863	¥7,967	¥9,070	¥10,725	0933-000-6127				7.0	
	0933-6227-20	メス(ソケット)	¥5,760	¥6,312	¥6,863	¥7,967	¥9,070	¥10,725	0933-000-6227				7.2	
	0915-6102-18	オス(ピン)	50本パック	¥5,975	¥7,158	¥8,342	¥10,708	¥13,075	¥16,625				0915-000-6102	12.4
D型	0915-6202-18	メス(ソケット)	50本パック	¥5,975	¥7,158	¥8,342	¥10,708	¥13,075	¥16,625	18	0.75	UL1007 (300V) 相当品	0915-000-6202	12.4
	0915-6103-20	オス(ピン)	D(黒)	¥5,614	¥6,437	¥7,259	¥8,904	¥10,549	¥13,017				0915-000-6103	8.7
	0915-6203-20	メス(ソケット)	¥5,614	¥6,437	¥7,259	¥8,904	¥10,549	¥13,017	0915-000-6203				8.7	
	0915-6104-22	オス(ピン)	※青、白、黒は 1m品以外 非在庫	¥5,343	¥5,895	¥6,447	¥7,550	¥8,653	¥10,308				0915-000-6104	6.4
	0915-6204-22	メス(ソケット)	¥5,343	¥5,895	¥6,447	¥7,550	¥8,653	¥10,308	0915-000-6204				6.4	

圧着コンタクト

RoHS

Eコンタクト



Dコンタクト



CSA UL 圧着 銀メッキ 2D CAD

ココが特長

Han防水専用コンタクト

- Hanシリーズの圧着タイプにご使用いただけるコンタクトです。
- HanEE、HanQ(5芯のみ)は、Eコンタクト、HanQ(7、12芯)、HanD、HanDDIは、Dコンタクトをご使用下さい。
- 電線サイズがに合わせて、コンタクトをご選定下さい。
- ・Hanのシリーズによって、コンタクトが違いますので、ご注意ください。
- ・Eコンタクト：HanEE、HanQ(5芯のみ) Dコンタクト：HanQ(7、12芯)、HanD、HanDDI
- ・圧着は**03130ページ**の専用工具をご使用下さい。
- ・販売は1パック100個からになります。



ご注意




Order 注文例


型式
0915-000-6104

外形図

Eコンタクト



Dコンタクト



¥

1パック 100個入

型式	コンタクトタイプ	適用電線 (mm ²)	AWG サイズ	φmm	電線むき寸法	タイプ	基準単価			重量 g	
							1~29/パック	30~79/パック	80~99/パック		
0933-000-6127	Eコンタクト	0.14~0.37	26~22	0.90	7.5	オス(ピン)	¥5,682	¥5,058	¥4,752	1.2	
0933-000-6121							¥3,059	¥2,722	¥2,559	1.31	
0933-000-6105		0.75~1	18	1.45	7.5		¥3,059	¥2,722	¥2,559	1.26	
0933-000-6104							¥3,059	¥2,722	¥2,559	1.33	
0933-000-6102		2.5	14	2.25	7.5		¥3,059	¥2,722	¥2,559	1.33	
0933-000-6227							¥5,740	¥5,058	¥4,752	1.45	
0933-000-6220		0.14~0.37	26~22	0.90	7.5		メス(ソケット)	¥3,346	¥2,979	¥2,801	1.5
0933-000-6205								¥3,346	¥2,979	¥2,801	1.48
0933-000-6204		0.75~1	18	1.45	7.5			¥3,346	¥2,979	¥2,801	1.5
0933-000-6202								¥3,346	¥2,979	¥2,801	1.52
0915-000-6104	0.14~0.37	26~22	0.90	8	オス(ピン)	¥7,543		¥6,722	¥6,326	0.7	
0915-000-6103						¥7,543		¥6,722	¥6,326	0.7	
0915-000-6102	0.75~1	18	1.45	8		¥7,543		¥6,722	¥6,326	0.7	
0915-000-6101						¥7,543		¥6,722	¥6,326	0.7	
0915-000-6106	2.5	14	2.25	8		¥7,543		¥6,722	¥6,326	0.6	
0915-000-6204						¥7,712		¥6,821	¥6,425	0.7	
0915-000-6203	0.14~0.37	26~22	0.90	8		メス(ソケット)	¥7,712	¥6,821	¥6,425	0.7	
0915-000-6202							¥7,712	¥6,821	¥6,425	0.7	
0915-000-6201	0.75~1	18	1.45	8			¥8,137	¥7,207	¥6,811	0.7	
0915-000-6206							¥8,137	¥7,207	¥6,811	0.7	