

パネル取付レセプタクル

パネルヘッド型

RoHS



メス(ソケット) PRC05-R6F オス(ピン) PRC05-R6M

ココが特長

作業の効率UP!ナットで本体を簡単固定
 ●コネクタ本体に付属するナットによって固定します。
 ●ストレートプラグに接続します。

基本仕様

特性や材質は ●3351ページ
 パネルカット寸法は、●3352ページ



・中継アダプタ、パネル取付レセプタクル同士は嵌合しません。

ハンダ 金メッキ ワタッチロック 信号用 センサー 盤間接続 2D CAD

Delivery 納期 在庫品

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

外形図 (単位: mm)

※パネル前面より取付けてください。パネルカット寸法は●3352ページ

芯数	A	B	C	φD	φE	F	G	H
2	2.0	9.5	17.8	13.0	8.2	9.0, P=0.5	11.0	2.0
3	2.0	9.5	17.8	13.0	8.2	9.0, P=0.5	11.0	2.0
5	2.0	9.5	17.8	13.0	8.2	9.0, P=0.5	11.0	2.0
6	2.0	9.5	17.8	16.0	11.0	12.0, P=0.8	14.0	2.0
8	2.0	9.5	17.8	16.0	11.0	12.0, P=0.8	14.0	2.0
12	2.0	9.5	17.8	20.0	14.5	16.0, P=1.0	20.0	1.6



型式	芯数	タイプ	基準単価			重量 g
			1~29個	30~79個	80~99個	
PRC05-R2M	2	オス(ピン)	¥531	¥408	¥359	6.2
PRC05-R3M	3		¥586	¥450	¥395	6.3
PRC05-R5M	5		¥657	¥502	¥442	6.5
PRC05-R6M	6		¥720	¥562	¥492	9.5
PRC05-R8M	8		¥764	¥583	¥512	9.6
PRC05-R12M	12		¥1,166	¥878	¥801	14.9
PRC05-R2F	2	メス(ソケット)	¥551	¥417	¥365	6.5
PRC05-R3F	3		¥635	¥485	¥424	7.0
PRC05-R5F	5		¥678	¥446	¥429	6.6
PRC05-R6F	6		¥720	¥484	¥464	9.9
PRC05-R8F	8		¥826	¥548	¥525	10.0
PRC05-R12F	12		¥994	¥758	¥664	15.6

Order 注文例

型式 PRC05-R2M

標準型

RoHS



メス(ソケット) PRC05-RB3F オス(ピン) PRC05-RB3M

ココが特長

高密度構造!機器の小型化に最適
 ●パネルにネジ止めることにより固定します。
 ●ストレートプラグと接続します。

基本仕様

特性や材質は ●3341ページ
 パネルカット寸法は、●3352ページ



・中継アダプタ、パネル取付レセプタクル同士は嵌合しません。

ハンダ 金メッキ ワタッチロック 信号用 センサー 2D CAD

Delivery 納期 在庫品

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

外形図 (単位: mm)

※パネルへの取付は前面より行ってください。なお、取付ピンは12芯はM2.6、その他はM2を使用してください。
 ※パネル厚指定なし。パネルカット寸法は●3352ページ

芯数	A	B	C	φD	E	F	φG
2	1.5	9.5	17.8	9.0	11.5	16.0	2.2
3	1.5	9.5	17.8	9.0	11.5	16.0	2.2
5	1.5	9.5	17.8	9.0	11.5	16.0	2.2
6	1.5	9.5	17.8	12.0	13.5	18.0	2.2
8	1.5	9.5	17.8	12.0	13.5	18.0	2.2
12	2.0	9.5	17.8	16.0	17.0	22.5	2.8



型式	芯数	タイプ	基準単価			重量 g
			1~29個	30~79個	80~99個	
PRC05-RB2M	2	オス(ピン)	¥530	¥352	¥338	7.1
PRC05-RB3M	3		¥570	¥432	¥379	7.2
PRC05-RB5M	5		¥648	¥493	¥432	7.4
PRC05-RB6M	6		¥667	¥520	¥456	9.7
PRC05-RB8M	8		¥727	¥557	¥489	9.9
PRC05-RB12M	12		¥1,060	¥703	¥674	15.3
PRC05-RB2F	2	メス(ソケット)	¥530	¥355	¥341	7.4
PRC05-RB3F	3		¥647	¥487	¥427	7.4
PRC05-RB5F	5		¥687	¥520	¥456	7.5
PRC05-RB6F	6		¥765	¥516	¥496	10.2
PRC05-RB8F	8		¥809	¥614	¥539	10.3
PRC05-RB12F	12		¥925	¥703	¥674	16.0

Order 注文例

型式 PRC05-RB2M

防塵キャップ (パネル取付レセプタクル用)

RoHS



ココが特長

異物混入防止、接続部保護に、防塵キャップ
 ●パネル取付レセプタクル未接続時に嵌合面へのほこり、異物の混入を防止します。
 ●パネル取付レセプタクル未接続時の通電部接触による事故を防止します。



・この製品には防水機能は付いておりません。

Delivery 納期 在庫品

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

外形図 (単位: mm)

型式	寸法(mm)	
	適合芯数	φA B
PRC05-6RC	2,3,5	16.0 10.5
PRC05-9RC	6,8	19.0 10.5
PRC05-12RC	12	22.0 10.5

材質: ポリエチレン



Order 注文例

型式 PRC05-6RC

型式	適合芯数	基準単価			重量 g
		1~29個	30~79個	80~99個	
PRC05-6RC	2,3,5	¥69	¥61	¥48	0.7
PRC05-9RC	6,8	¥69	¥61	¥48	1.0
PRC05-12RC	12	¥69	¥61	¥48	1.3

コネクタ

丸型コネクタ

丸型コネクタ
セレクション
ガイド

耐環境コネクタ
(防水・耐振)

耐環境コネクタ
(耐熱・真空)

MSコネクタ

MSコネクタ
(防水)

MSコネクタ用
工具

MSコネクタ
(防水/バネネット)

ネジ式・
NCS/NJC

ネジ式(小型)・
PLT/RO3

ネジ式(防水)・
NWPC/NJW

ネジ式
(防水・小型)・
RO4/XS2

ネジ式
(欧州規格)・
NET

ネジ式
(欧州規格・防水)・
CE05/JL04V/693

バネネット
(防水)・
NB01/CE01/JL05

ワンタッチロック・
NR/PRC03/
PRC04

ワンタッチロック
(小型)・
PRC05/HR10

ワンタッチロック
(防水)・NRW

ワンタッチロック
(防水・小型)・
CM10/JN1/XS5

差込型・
DIN/ミニDIN