

ミスミ

C VALUE

### 両口メガネレンチ

コストパフォーマンスを重視した商品です

お買得

在庫品

【仕様】

- 材質：Cr-V
- オフセット角度(°)：30



■対辺寸法5.5×7(mm)の場合

1本単位

¥300

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
MWCH-5.5-7	5.5×7	165	26	300
MWCH-8-10	8×10	169	36	395
MWCH-10-12	10×12	195	58	450
MWCH-14-17	14×17	235	125	650
MWCH-17-19	17×19	260	175	703
MWCH-22-24	22×24	320	280	957
MWCH-24-27	24×27	370	400	1,259
MWCH-27-30	27×30	390	563	1,259
MWCH-30-32	30×32	410	640	1,607

### TONE (旧前田金属工業)

#### 超ロングめがねレンチ(ストレート)

高さ制限のある狭い箇所や奥深い場所での作業に最適です

在庫品

【特長】

- 全長が長いので小さな力で締付け・締め作業ができます
- めがね部は12角です



1本単位

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
M05-0810	8×10	235	60	1,110
M05-1012	10×12	295	110	1,180
M05-1113	11×13	310	140	1,230
M05-1214	12×14	330	170	1,260
M05-1417	14×17	370	200	1,520
M05-1719	17×19	405	360	1,690
M05-1921	19×21	420	420	1,920
M05-2730	27×30	500	960	5,340
M05-3236	32×36	550	1420	5,770

### HAZET

#### 両口めがねレンチ

【特長】

- 75°で深いオフセットヘッドにより、障害物を避けつつ締め作業可能
- ハンドル部はエッジをなくし、手に優しい構造
- 製地仕上げですので、油などによる手の滑りを防止

1 日日出荷



1本単位

1セット単位 8本入

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
630-6X7	6X7	165	44	1,530
630-8X9	8X9	180	70	1,610
630-10X11	10X11	200	93	1,680
630-12X13	12X13	220	127	2,040
630-14X15	14X15	240	160	2,040
630-16X17	16X17	255	216	2,270
630-18X19	18X19	265	261	2,460
630-21X22	21X22	295	330	3,220
630/8	上記各サイズ1本ずつ計8本	1390(セット)		16,500

### TONE (旧前田金属工業)

#### ショートめがねレンチ(ストレート)

高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です

在庫品

【特長】

- めがね部は12角です



1本単位

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
M03-0810	8×10	108	25	810
M03-1012	10×12	115	40	837
M03-1113	11×13		40	864
M03-1214	12×14	130	60	890
M03-1315	13×15	135	80	1,020
M03-1417	14×17	145		1,020

### TONE (旧前田金属工業)

#### ロングめがねレンチ(45°)

柄部の曲がり角度が45°のため 周辺の障害物を避けて作業ができます

在庫品

【特長】

- めがね部がリング状の為、ボルト・ナットから外れにくく 強力で確実に締付けすることができます
- めがね部は12角です



1本単位

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
M45-5.507	5.5×7	151	30	770
M45-0809	8×9	182	50	784
M45-0810	8×10	184		784
M45-1012	10×12	194	65	810
M45-1013	10×13	196	70	810
M45-1113	11×13	198		842
M45-1214	12×14	220	100	842
M45-1317	13×17	247	140	997
M45-1415	14×15		150	997
M45-1417	14×17	248	140	997
M45-1618	16×18	270	180	1,180
M45-1719	17×19	280	200	1,180
M45-1721	17×21		270	1,360
M45-1921	19×21	307	240	1,400
M45-1922	19×22		270	1,400
M45-1924	19×24	324	320	1,510
M45-2224	22×24		330	1,750
M45-2427	24×27	350	440	1,970
M45-2430	24×30	389	560	2,370
M45-2632	26×32	392	590	3,060
M45-2730	27×30	391	595	3,180
M45-2732	27×32	413	700	3,180
M45-3032	30×32	420	750	3,840
M45-3235	32×35	430	890	4,280
M45-3236	32×36		910	4,280

ミスミ

C VALUE

### コンビネーションレンチ

コスト重視の方にお勧めの商品です

在庫品

【仕様】

- 材質：Cr-V



■対辺寸法8(mm)の場合

1本単位

¥180

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
CBWCH-8	8	140	31	180
CBWCH-10	10	160	45	200
CBWCH-13	13	176	75	270
CBWCH-17	17	216	143	340
CBWCH-19	19	245	193	400
CBWCH-24	24	315	331	590