

エンジニア

ミニスパナセット

- 〔特長〕  
 ●厚み1.5mmの超薄型スパナ。片目、片口のコンビセット  
 〔仕様〕  
 ●材質：ステンレスSUS420J2  
 ●オフセット角度(°)：30°  
 ●厚み(mm)：1.5  
 ●セット本数(本)：8  
 ●重量(g/セット)：85



在庫品

1セット単位 8本入

型番	めがね部×スパナ部(全長) (mm)	¥通常単価
TS-04	4.0×3.5(100)、4.5×4.0(100)、5.0×4.5(106)、 5.5×5.0(106)、6.0×5.5(106)、6.5×6.0(114)、 7.0×6.5(114)、8.0×7.0(114)	2,260

旭金属工業

両口スパナ

- 〔特長〕  
 ●工具に使用するのに適したクロムバナジウム鋼を使用  
 ●製品の強度を維持し、長期間使用に耐え得る様に最適な  
 熱処理を施しています  
 ●普通級スパナに比べ1.5倍以上の強度  
 ●表面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な  
 防錆効果が得られます

1 日日出荷



1本単位

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
SW0507	5.5X7	100	20	326
SW0608	6.0X8	105	30	326
SW0810	8.0X10	120		348
SW1012	10.0X12	130	50	348
SW1417	14.0X17	165	120	376
SW1719	17.0X19	177	160	432
SW1921	19.0X21	200	200	540
SW2427	24X27	257	440	945
SW3032	30X32	280	460	1,456

HAZET

両口スパナ

- 〔特長〕  
 ●スリムデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造  
 のハンドルで、ハードな使用が可能です。梨地仕上げですので、油な  
 どによる手の滑りを防ぎます

1 日日出荷



1本単位

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
450N-6X7	6X7	121.3	17	705
450N-8X9	8X9	139.0	28	705
450N-10X11	10X11	155.7	43	722
450N-12X13	12X13	172.7	61	943
450N-14X15	14X15	187.8	85	969
450N-16X17	16X17	205.7	105	1,070
450N-18X19	18X19	221.2	140	1,220
450N-21X22	21X22	238.0	187	1,700
450N/8RS	上記各サイズ1本ずつ計8本		956(セット)	10,200

ミスミ

C-VALUE

両口スパナ

お買得

コスト重視の方にお勧めの商品です

在庫品

- 〔仕様〕  
 ●材質：Cr-V



■対辺寸法6×7(mm)の場合

¥250

1本単位

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
RGSP-6-7	6×7	128	33	250
RGSP-8-10	8×10	140	43	260
RGSP-10-12	10×12	156	58	280
RGSP-14-17	14×17	195	105	330
RGSP-17-19	17×19	220	140	350
RGSP-22-24	22×24	255	242	530
RGSP-24-27	24×27	285	325	600
RGSP-27-30	27×30	295	420	720
RGSP-30-32	30×32	305	500	790

旭金属工業

極薄スパナ

- 〔特長〕  
 ●机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です  
 〔仕様〕  
 ●厚み(mm)：3.2(SNT-0809、1012)、4(SNT-1113、1417、  
 1921)、4.5(SNT-2223)

在庫品

1 日日出荷



1本単位

型番	区分	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価	通常出荷日
SNT-0809	単品	8X9	116	20	218	1日目
SNT-1012		10X12	126	30	218	1日目
SNT-1113		11X13	136	50	247	1日目
SNT-1417		14X17	148	60	270	在庫品
SNT-1921		19X21	192	100	405	1日目
SNT-2223		22X23	205	110	545	1日目
SNT-0550	セット	8x9、10x12、11x13、14x17、19x21	116-205	290(セット)	1,293	在庫品

SK11

スパナ

ヘッド幅をスリムにし、狭い場所での作業性がアップしました

在庫品

- 〔特長〕  
 ●狭い場所での作業が容易なや形ヘッド形状です  
 〔用途〕  
 ●六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業  
 〔仕様〕  
 ●材質：Cr-V鋼

3 日日出荷

1本単位

型番	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価	通常出荷日
SSW-0607	6×7	126	25	235	3日目
SSW-0809	8×9	135	37	251	3日目
SSW-0810	8×10			266	3日目
SSW-1012	10×12	146	50	266	3日目
SSW-1113	11×13	165	93	282	3日目
SSW-1214	12×14			282	3日目
SSW-1417	14×17	185	142	392	3日目
SSW-1719	17×19	227	206	470	在庫品
SSW-1921	19×21	240	236	565	3日目
SSW-2224	22×24	293	401	659	3日目

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、  
 VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
\*IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。  
 ●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。