

SK11

コンパクトラチェットハンドル

コンパクトヘッドです

〔特長〕

- 細やかな動きで狭い場所に対応できます
 - ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です
 - 耐久性に優れた72山ギアを採用しています
- 〔用途〕
- ボルト・ナット類の締付け、緩め作業

3 日日出荷

6.35
9.5
12.7

1本単位

| 型番 | 差込角 (mm) | 全長 (mm) | 重量 (g) | ¥通常単価 |
|--------|----------|---------|--------|-------|
| SRH2CH | 6.35 | 145 | 134 | 894 |
| SRH3CH | 9.5 | 190 | 236 | 1,051 |
| SRH4CH | 12.7 | 240 | 441 | 1,365 |

H&H

フルターンラチェットハンドル

〔用途〕

- 無理のない自然な動きのフルターン機構搭載
- 〔仕様〕
- 材質：Cr-V(本体)
 - ギア数：72
 - プッシュリリース式

在庫品

6.35
9.5
12.7

1本単位

| 型番 | 差込角 (mm) | 全長 (mm) | 重量 (g) | ¥通常単価 |
|--------|----------|---------|--------|-------|
| FRH-20 | 6.35 | 145 | 170 | 1,710 |
| FRH-30 | 9.5 | 270 | 420 | 2,117 |
| FRH-40 | 12.7 | 280 | 700 | 2,609 |

KOKEN 山下工業研究所

ラチェットハンドル(差込角12.7mm)

〔特長〕

- 高トルク作業に最適なロングラチェットハンドルです
- 〔仕様〕
- ギア数：24

1 日日出荷

12.7

1本単位

| 型番 | 差込角 (mm) | 全長 (mm) | ¥通常単価 |
|-----------|----------|---------|-------|
| 4749N-380 | 12.7 | 380 | 4,646 |

TONE(旧前田金属工業)

ラチェットハンドル

小判形のスタンダードラチェットハンドル。ボルト・ナットの締付け・緩め作業に使用します。ラチェット機構により、楽に早回し作業ができます

在庫品

12.7

〔仕様〕

- ギア数：20

1本単位

| 型番 | 差込角 (mm) | 全長 (mm) | 重量 (g) | ¥通常単価 |
|------|----------|---------|--------|-------|
| 371 | 凸12.7 | 270 | 490 | 2,970 |
| 371B | 凹12.7 | | 480 | 3,340 |

H&H

ツイスターラチェットハンドル

〔特長〕

- グリップ回転させると差込角が回転する仕組み! ラチェットを振るスペースがなくても使用可能
- 〔仕様〕
- 材質：Cr-V(本体)
 - ギア数：60

差込角 (mm)

在庫品

6.35
9.5
12.7

1本単位

| 型番 | 差込角 (mm) | 全長 (mm) | 重量 (g) | ¥通常単価 |
|--------|----------|---------|--------|-------|
| TRH-20 | 6.35 | 180 | 200 | 2,823 |
| TRH-30 | 9.5 | 240 | 422 | 2,960 |
| TRH-40 | 12.7 | 290 | 694 | 3,350 |

ミスミ C VALUE ラチェットハンドル

コストパフォーマンスを重視したラチェットレンチです

お買得

在庫品

12.7

1本単位

| 型番 | 差込角 (mm) | 全長 (mm) | 重量 (g) | ¥通常単価 |
|----------|----------|---------|--------|-------|
| RWCH-1-2 | 12.7 | 240 | 611 | 1,780 |

Wera

ラチェットハンマー(差込角12.7mm)

〔特長〕

- ハンマーとしても使用できる画期的な屈強なラチェットハンドルです
- ラチェットは最低でも600N以上の負荷に耐えられます
- 同時に、ギア数60枚で6°刻みの滑らかな回転です

1 日日出荷

〔仕様〕

- 歯数(枚)：60
- 全長(mm)：341
- 重量(g)：1150

1本単位

| 型番 | ¥通常単価 |
|--------|--------|
| 073232 | 13,606 |

TONE(旧前田金属工業)

ショートラチェットハンドル(ホルドタイプ)

ワンプッシュでソケット着脱が容易にでき、作業時は外れにくいソケットホルド機構付。手のひらサイズで全長が短いため、狭い箇所での作業に最適

在庫品

12.7

〔仕様〕

- ギア数(枚)：30

1本単位

| 型番 | 全長 (mm) | 重量 (g) | ¥通常単価 |
|--------|---------|--------|-------|
| RH40KS | 100 | 155 | 3,230 |

納期を縮める事はできないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。