

ミスミ

CVALUE

ラジオペンチ

コストパフォーマンスに優れた
ラジオペンチ

お買得

在庫品

〔仕様〕
●ローレット付

1丁単位

型番	鉄線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
RPCH-200	φ1.6	205	250	980

ホーザン

ラジオペンチ

先端・磨き仕上げの高級型

在庫品

〔仕様〕
●刃部硬度(HRC): 58
●ローレット付

1丁単位

型番	鋼線切断能力 (mm)	鋼より線切断能力 (mm ²)	全長 (mm)	¥通常単価
P-22	φ2.6	2.0	163	1,750

ホーザン

ミニチュアラジオペンチ

狭所用ラジオペンチ先端幅狭く奥まった箇所に最適

在庫品

〔仕様〕
●刃部硬度(HRC): 46
●ローレット無
●ばね: 有

1丁単位

型番	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
P-37	138	60	1,590

エンジニア

ラジオペンチ

使いやすい、耐久性抜群の実
用タイプ。先端内側ギザ付き

在庫品

〔仕様〕
●材質: 高炭素鋼
●刃部硬度(HRC): 58±4
●ローレット付

1丁単位

型番	鋼線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
PR-15	φ2.0	142	100	1,357
PR-16	φ2.6	160	130	1,420

ホーザン

ラジオペンチ P-15-125/150

コンパクトな汎用型ペンチです
ローレット付

在庫品

〔仕様〕
●刃部硬度(HRC): 58
●ローレット付

1丁単位

型番	鋼線切断能力 (mm)	鋼より線切断能力 (mm ²)	全長 (mm)	¥通常単価
P-15-125	φ2.6	2.0	150	1,310
P-15-150			163	1,380

ホーザン

ミニチュアラジオペンチ

すべり止めのローレット付タイプ

在庫品

〔仕様〕
●刃部硬度(HRC): 46
●ローレット付
●ばね: 有

1丁単位

型番	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
P-36	125.5	65	1,300

ホーザン

ミニチュアラジオペンチ

精密作業用の細口タイプ

在庫品

〔仕様〕
●刃部硬度(HRC): 42
●ローレット無
●ばね: 有

1丁単位

型番	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
P-35	116	45	1,810

エンジニア

ラジオペンチ(穴付)

ナットの締付け、電線ストリップもこなすマルチタイプ

在庫品

〔仕様〕
●材質: 高炭素鋼
●刃部硬度(HRC): 58±4
●ローレット付

1丁単位

型番	鋼線切断能力 (mm)	ストリッパ穴径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
PR-36	φ2.6	φ1.2	160	125	1,370

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合 着来-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。スリキ・めがねレンチ・
ラチェットレンチ

モンキーレンチ

六角棒レンチ・
トルクスレンチ

ソケットレンチ

ドライバー

トルクレンチ・
トルクドライバードライバービット・
ソケットビットプライヤー・
ニッパー・ペンチ

電設工具

ピンセット

ハンマー

ツールセット・
工具箱

絶縁工具

カッターナイフ・
切断用工具水道・
空調配管用工具パール・デコ・
タガネ

プーラ

刻印・ボンチ

かしめ工具