



Order
订货范例

型号	HDMI-E14-1
----	------------



注意

特长

HDMI线束

- 通过数字信号同时传送声音、图像的高清视频线。
- 插口镀金层厚度达15 μ ，耐插拔、抗氧化、传输速度快。
- 支持3D图像Deepcolor、1080P。
- 1.4版本产品。

• 产品为1.4版本产品。由于1.4版本规范规定HDMI线束禁止使用“HDMI1.4版”等字样，故线束印字为“HIGH SPEED HDMI CABLE”。



镀金



Delivery
交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~10根	次日(当日)
11根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣


折扣表

1~10根	标准单价
11~30根	18% off
31根~	23% off

型号	全长(m)	线缆规格	插口镀金厚度	耐电压	导电电阻	绝缘电阻
HDMI-E14-1	1	UL 20276 80°C 30V	15 μ	300V/10m	$\leq 2.5\Omega$	$\geq 10M\Omega$
HDMI-E14-2	2					
HDMI-E14-3	3					
HDMI-E14-4	4					
HDMI-E14-5	5					

尺寸图

(单位: mm)



全长(L)	公差(T)
1000	± 20
2000	± 30
3000	± 50
4000	± 50
5000	± 65

接线图

P1	颜色	P2
1	红色	1
2	地线	2
3	白色	3
4	绿色	4
5	地线	5
6	白色	6

对绞

P1	颜色	P2
7	蓝色	7
8	地线	8
9	白色	9
10	棕色	10
11	地线	11
12	白色	12

对绞

P1	颜色	P2
13	红色	13
15	白色	15
16	黄色	16
18	橙色	18
14	黑色	14
17	地线	17
19	白色	19
铁壳	编织	铁壳

对绞

HDMI 1.4 版本认证

