

ミスミ

樹脂製ルーバー



ココが  
特長

フィルター付きの樹脂製丸型ルーバー!

- 防虫用のステンレス網を取付けています。
- ボックスに丸穴加工のみで簡単に取付けできます。
- フィルターは外部より交換可能で、水洗いにより再使用も可能です。
- 取付可能板厚：1.2mm～3.2mm

2D  
CAD

在庫品

CAD

RoHS




Order  
注文例

型番	色
MLR75F	K



1個単位



色仕様

色記号	色
K	クリーム(近似マンセル値2.5Y9/1)
G	グレイ(近似マンセル値 5Y7/1)

仕様



材質	仕様
カバー	AES樹脂
本体	PS樹脂
フィルター(不織布)	モダアクリルポリエステル 防塵率70%

型番	色記号	サイズ(単位: mm)					自重(g)	¥通常単価	¥スライド単価
		A	B	C	D	E		1~5個	6~99個
MLR75F	K(クリーム)	φ75	φ64	37.5	23	φ65	60	1,090	970
MLR90F	G(グレイ)	φ90	φ76	38.5	24	φ77	80	1,290	1,150

丸型ルーバー取付方法

1: ルーバー本体をボックス内側からセットし、ボックス外側から固定具で締め付けます。

2: フィルターを本体の中に収納し、カバーを取付けてください。カバーが完成図の通りになるよう調整してください。



盤・キャビネット・ボックス ラインナップ大幅拡大!!

「日東工業」 Nito 日東工業株式会社

■取扱商品  
RA形制御盤キャビネット  
CH形ボックス  
E-A-N自立盤キャビネット  
OPK-A耐候ブラボックス  
など

「河村電器産業」 kawamura

■取扱商品  
CXPN形制御盤キャビネット  
SPNO形ボックス  
盤用キャビネット FX  
ブラボックス SPN  
など

「内外電機」 Naigai

■取扱商品  
CCN形 コントロールボックス  
マイティBOX 露出形  
CRFZシリーズ キャビネット  
スイッチボックス  
など

「タカチ電機工業」 TAKACHI

■取扱商品  
MBシリーズ アルミケース  
FCシリーズ パネルボックス  
BCAP型ブラボックス  
SWシリーズ プラスチック  
ケース  
など

「篠原電機」 篠原電機株式会社

■取扱商品  
アースバー  
アルミ窓枠  
ABCチャンネル  
通気キャブリー  
など

「カメダデンキ」 株式会社 カメダデンキ

■取扱商品  
フリーレール  
DINレール用 ACベース  
ユニカナグ  
フラットバー  
など

納期を縮める事はできないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合番号末-11

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。  
●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

DINレール・  
専用金具

アース・銅バー

絶縁支持台

図面ホルダー

盤用ケーブル  
クランプ

漏電遮断器  
取付台

内装パーツ

盤用  
ハンドル・取手

ルーバー

窓枠

バックン

外装パーツ

ラインテープ・  
導電性テープ

取付金具

盤用架台・  
スタンド・  
取付用ポール

設置用パーツ

補修用パーツ

ケーブル  
グラッド

ケーブル  
プッシュ

配線ダクト

金属管

樹脂管