



插孔  
ESH-HR10G-7R-4S73

2D CAD  
可从网页下载

制造商: 广濑电机



Order  
订货范例

型号
ESH-HR10G-7R-4P73

焊接 镀镍



Delivery  
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount  
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

特长 超小型插拔式连接器

- 面板安装型产品, 可与直通型组合。
- 用附带的螺帽固定主体。

基本规格

- 请参阅▶890页

规格表



1个起接受订购!

型号	工厂型号	芯数	端子形状	A (mm)	φB (mm)	φC (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	φH (mm)	面板厚度	重量 (g)
ESH-HR10G-7R-4P73	HR10G-7R-4P(73)	4	插针	14	11	8.85	M8×0.5	10	1.6 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	5.1 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	8.1 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	0.7~2	1.8
ESH-HR10G-7R-6P73	HR10G-7R-6P(73)	6		14	11	8.85	M8×0.5	10	1.6 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	5.1 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	8.1 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	0.7~2	1.8
ESH-HR10G-10R-10P73	HR10G-10R-10P(73)	10		16	14	11.9	M11×0.75	13	2.6 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	6.6 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	11.1 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	0.7~2	2.8
ESH-HR10G-10R-12P73	HR10G-10R-12P(73)	12		16	14	11.9	M11×0.75	13	2.6 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	6.6 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	11.1 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	0.7~2	2.8
ESH-HR10G-7R-4S73	HR10G-7R-4S(73)	4	插孔	14	11	8.85	M8×0.5	10	1.6 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	5.1 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	8.1 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	0.7~2	1.8
ESH-HR10G-7R-6S73	HR10G-7R-6S(73)	6		14	11	8.85	M8×0.5	10	1.6 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	5.1 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	8.1 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	0.7~2	1.8
ESH-HR10G-10R-10S71	HR10G-10R-10S(71)	10		16	14	11.9	M11×0.75	13	2.6 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	6.6 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	11.1 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	0.7~2	2.8
ESH-HR10G-10R-12S71	HR10G-10R-12S(71)	12		16	14	11.9	M11×0.75	13	2.6 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	6.6 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	11.1 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	0.7~2	2.8

尺寸图

面板加工

(单位: mm)



※请从面板前面进行安装。

防尘盖(面板安装用)



制造商: 广濑电机



Order  
订货范例

型号
ESH-HR10-7R-C

特长 防止异物混入、保护连接部的防尘盖

- 安装于面板安装型。
- 避免连接器未连接时, 灰尘或异物混入嵌合部, 从而导致通电接触所造成的事故。



Delivery  
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount  
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

规格表

1个起接受订购!

MISUMI型号	工厂型号	适用芯数	φA (mm)	B (mm)	φC (mm)	φD (mm)	φE (mm)	重量 (g)
ESH-HR10-7R-C	HR10-7R-C	4,6	11	7	8	11.2	13	0.3
ESH-HR10-10R-C	HR10-10R-C	10,12	14	8.5	10.8	14	15	0.6

尺寸图

(单位: mm)

