

ミスミ

プラグコネクタ



圧接 金メッキ フラットロック 専用工具不要 信号用 センサー 盤内配線 2D CAD

在庫品

RoHS

ココが特長

電線被覆剥き不要のため結線作業が容易

- 細径電線 (AWG28) 対応コネクタをラインナップ
- センサー関連の中継接続において工数削減に最適
- ソケットコネクタ、ソケットヘッダー、分岐アダプタ、デジタル入出力ボード専用ターミナルとの結合用コネクタです。
- 防塵カバーは **0341ページ**
- 結合部形状はプラグ(オス)です。
- ミスミではバック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
- 製造元 3芯・4芯: 3M/6芯・8芯: タイコエレクトロニクス




ご注意

- ・電線の導体構成により適合が異なる場合がありますのでご使用の電線規格サイズをお確かめの上商品をお選びください。
- ・一度圧接したコネクタの再利用はできません。


外形図

(単位: mm)

3芯・4芯 コネクタ



6芯・8芯 コネクタ



適合電線導体サイズ表示

適合電線被覆外径表示



1バック単位 8個入 1バック単位 25個入 1バック単位 20個入

型番	バック入数	芯数	断面積 mm <sup>2</sup>	AWG	被覆外径 φmm	ボディ色	カバー色	8P, 20P, 25P		
								¥通常単価		重量 g
								1~9バック		
37103-4080-G00FL-8P	8個	3	0.08	28~26	0.6~0.8	灰	紫	1,195		
37104-4080-G00FL-8P		4						1,292		
37103-4101-G00FL-8P		3	0.14	26~24	0.8~1.0	灰	赤	1,195		
37104-4101-G00FL-8P		4						1,292		
37103-3080-000FL-8P		3	0.14	26~24	0.6~0.8	黒	紫	1,195		
37104-3080-000FL-8P		4						1,292		
37103-3101-000FL-8P		3	0.20	26~24	0.8~1.0	黒	赤	1,002		
37104-3101-000FL-8P		4						1,083		
37103-3122-000FL-8P		3	0.20	26~24	1.0~1.2	黒	黄	1,002		
37104-3122-000FL-8P		4						1,083		
37103-3163-000FL-8P		3	0.30	22~20	1.2~1.6	黒	橙	1,002		
37104-3163-000FL-8P		4						1,002		
37103-2124-000FL-8P		3	0.50	22~20	1.0~1.2	黒	緑	993		
37104-2124-000FL-8P		4						1,002		
37103-2165-000FL-8P		3	0.50	22~20	1.2~1.6	黒	青	993		
37104-2165-000FL-8P		4						1,002		
37103-2206-000FL-8P		3	0.50	22~20	1.6~2.0	黒	灰	993		
37104-2206-000FL-8P		4						1,002		
2-1473562-6-25P		25個	6	0.1	28~20	1.15~1.35	薄青	5,220		
2-1473562-8-20P		20個	8					4,590		
4-1473562-6-25P	25個	6	1.35~1.60					薄緑	5,220	
4-1473562-8-20P	20個	8							4,590	



Order 注文例

型番  
37103-4080-G00FL-8P

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

e-CON

CC-Link  
ワンタッチ

オリジナル  
工具

ダイナミック

コマmercial  
メーテンロック

(ミニ)  
ユニバーサル  
メーテンロック

ELコネクタ

EH/XH/NH  
コネクタ

VH/PH  
コネクタ

EL/SM/  
1625/3191

5051/5045/  
5559/5557

CB01/CLO7  
コネクタ

DeviceNet用  
コネクタ/その他  
樹脂製コネクタ