


Tweezers

# 镊子

## 高品质非磁性镊子

RoHS



制造商: HOZAN



Order 订货范例

型号


CYD-P-880-T

### 规格表

1把起接受订购!

型号	尺寸(mm)			材质	重量(g)
	A	B	C		
CYD-P-880-T	120	10	7	不锈钢	19
CYD-P-881	110		6		17
CYD-P-882	115	6	18		

### 尺寸图 (单位: mm)



注意

### 特长

#### 非磁性镊子

- 高品质产品请安心使用。
- 耐腐蚀耐药品。
- 三种形状可供选择。
- 采用了在通常情况下不易被磁化的不锈钢, 使对象物不会粘在镊子尖端, 从而提高工作效率。

- 请勿在潮湿环境下使用。
- 即使是非磁性镊子, 在强磁场中仍会被磁化一部分。



Delivery 交货期

### 发货日期

1~10把	次日(当日)
11把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount 折扣

### 折扣表

1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off

HIGH QUALITY 进口商品

库存品 隔天发货

## 高品质完全非磁性镊子

RoHS



制造商: HOZAN



Order 订货范例

型号


CYD-P-670

### 规格表

1把起接受订购!

型号	尺寸(mm)			尖端宽度(mm)	材质	重量(g)
	A	B	C			
CYD-P-670	120	10	6	0.2	不锈钢	13
CYD-P-851	110					12
CYD-P-852	115					14

### 尺寸图 (单位: mm)



注意

### 特长

#### 完全非磁性镊子

- 高品质产品请安心使用。
- 耐腐蚀耐药品。
- 三种形状可供选择。
- 即使在强磁场中也不会被磁化, 特别适合精密仪器。

- 请勿在潮湿环境中使用。



Delivery 交货期

### 发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount 折扣

### 折扣表


1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off

HIGH QUALITY 进口商品

库存品 隔天发货

## 高品质普通镊子

RoHS



制造商: HOZAN



Order 订货范例

型号


CYD-P-86-125

### 规格表

1把起接受订购!

型号	尺寸(mm)			材质	重量(g)
	A	B	C		
CYD-P-876	136	10	9	不锈钢	18
CYD-P-87	125	11	13		16
CYD-P-86-125	130	10	18		14

### 尺寸图 (单位: mm)



注意

### 特长

#### 高品质普通型镊子

- 高品质产品请安心使用。

- 请勿在潮湿环境中使用。



Delivery 交货期

### 发货日期

1~10把	次日(当日)
11把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount 折扣

### 折扣表

1~4把	标准单价
5~9把	6% off
10把~	8% off