

PS/2・USB 英語88key



仕様

型式	PCP-ACK-595US-PS2-R	PCP-ACK-595BUS-PS2-R	PCP-ACK-595US-USB-R
本体色	白	黒	白
キーボード	英語88key		
インターフェイス	PS/2(ミニDIN6pinオス)		USB(タイプAオス)
重量・外形寸法(mm)	500g、289(W)×144(D)×29(H)		
ケーブル長	1.8m		
規格	CE、UL、FCC		



小型で組込用途に最適な英語88keyキーボード

●白/黒2タイプから選択可能。(PS/2タイプのみ)



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミ QCTセンターまでお問合わせください。

型式	インターフェイス	本体色	単 価	
			1~19台	20~49台
PCP-ACK-595US-PS2-R	PS/2	白	¥6,600	¥3,400
		黒	¥6,600	¥3,400
PCP-ACK-595BUS-PS2-R	PS/2	黒	¥6,600	¥3,400
PCP-ACK-595US-USB-R	USB	白	¥6,600	¥3,400



出荷日	
1~30台	翌日(当日)
31台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

PS/2・USB 英語85key マウスポインタ ホイール付き



- ・外付マウスポートにマウスを接続してご使用の場合は、キーボードのマウスポインタ、ホイールはご使用になれません。
- ・アプリキーはブラウザの種類やバージョンによっては動作しないことがあります。
- ・CE、UL規格はPCP-HMB632KUS-Rのみ対応しています。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



ポインタ・スクロール付英語85keyキーボード

- PS/2マウスを直接取り付けて使用可能。(PCP-HMB633PUS-R)
- USB1.1準拠デバイス(USBマウス、テンキー、パーコードリーダー)を直接取り付けて使用可能。(PCP-HMB632KUS-R)



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミ QCTセンターまでお問合わせください。

型式	インターフェイス	単 価	
		1~19台	20~49台
PCP-HMB633PUS-R	PS/2	¥10,300	¥9,600
PCP-HMB632KUS-R	USB	¥12,600	¥10,600

販売：ミスミ／製造元：沖電気工業(株)

仕様

型式	PCP-HMB633PUS-R	PCP-HMB632KUS-R
キーボード	英語85key	英語85key
インターフェイス	PS/2(ミニDIN6pinオス)	USB(タイプAオス)
外付インターフェイス	PS/2(ミニDIN6pinメス)(注)	USB(ダウンストリーム2ポート)
アプリキー	左キー	戻る(WWW Back)
	中央キー	進む(WWW Forward)
	右キー	中止(WWW Stop)
重量・外形寸法(mm)	550g、292(W)×172.6(D)×34(H)	800g、292(W)×172.6(D)×34(H)
ケーブル長	1.9m(分岐部分:0.2m)	1.9m
規格	VCCI ClassB	CE、UL、VCCI ClassB



小型
日本語
キーボード

小型
英語
キーボード

フルサイズ
日本語
キーボード

防塵・防滴
キーボード

ラックマウント
キーボード