


FAスイッチボックス

スチールボックスブラケットタイプ(横向きスイッチ) 単品

RoHS


ココが
特長

スチール製ボックスの横向きスイッチ仕様です。

- スイッチ取付穴図は①1166ページ参照
- スイッチ単品は①1100ページ～参照
- 組立配線加工品は①1187ページ参照



注文例



新商品!



バラチャージ



納期

出荷日

| | |
|------|--------|
| 1～5個 | 翌日(当日) |
| 6個～ | 都度見積 |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

| | |
|---------|------|
| ケーブルセット | 出荷日 |
| 1～5個 | 2日 |
| 6個～ | 都度見積 |

非在庫品

 FAスイッチ
 ボックス
 箱單体

 FAスイッチ
 ボックス
 共通仕様
FAスイッチ
ボックス

| 型式 | 塗装色 | スイッチ取付穴 | | 寸法 mm | 素材・ 表面処理 | 重量 (g) | バラチャージ | 基準単価 | スライド単価 | |
|---------|--------------------------|---------|-----|---------------|--------------|------------|---------|--------|--------|--------|
| | | 穴数 | 穴径 | | | | | | 1～2個 | 3～4個 |
| MSXZ111 | K (クリーム (2.5Y9/1)) | 1 | φ16 | 56(86)×47×38 | SPCC 粉体塗装 | 100 155 | +¥150/個 | ¥1,180 | ¥1,080 | ¥980 |
| | | | φ22 | 66(115)×50×60 | | | | ¥1,280 | ¥1,180 | ¥1,080 |


部 1～2個のご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。

【計算例】 MSXZ111 を2個ご注文の場合

(基準単価100円+バラチャージ150円)×2個=2,660円

バラチャージに関しては ①0101ページ

| |
|--------------------------------|
| 塗装色 |
| K : クリーム 近似マンセル値 2.5Y9/1 |



使用例



設備の上面、側面やアルミフレームに取付できます。

<ケーブルセット>

| 有料オプション品 ケーブル(0.5mm ²) | ケーブルグランド 型式 | 記号 | ケーブル長 | 基準単価 | |
|---------------------------------------|----------------|-----|---------------|------|--------|
| | | | | 基本単価 | ケーブル単価 |
| 2芯 | OA-W-1606 | CB1 | 0.5～15 (m) | ¥250 | ¥100 |
| | OA-W-1606 | CB2 | | ¥280 | ¥150 |
| | OA-W-1609 | CB3 | | ¥300 | ¥200 |
| | OA-W-1611 | CB4 | | ¥350 | ¥300 |

※ケーブルVCTF-0.5 ①4119ページ、ケーブルグランドOA-Wシリーズ ①6121ページ



①1175ページ～



①1184ページ～



①1186ページ～