




ボール六角レンチ



ココが特長 取り替えの多い消耗品の六角レンチがこの低価格!
●ボール型のレンチセットです。



1個から注文OK!

出荷日

1~5個 翌日(当日)
6個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	基準単価
PK-028	¥1,990

外形寸法

PK-028		
T(mm)	S(mm)	L(mm)
1.5	14	77
2	16	83
2.5	18	90
3	20	96
4	24	105
5	27	115
6	31	133
8	35	154
10	39	170



Order
注文例

型式

PK-028

ヘクスローレンチ

RoHS



●セット内容
630-T6
630-T8
630-T10
630-T15
630-T20
630-T25
630-T27
630-T30

ココが特長 ヘクスローネジ部品に適合したレンチセットです

- ヘクスロードライバーは、市販のヘクスローネジ部品に適合しています。ヘクスロー付ネジ部品は、JASO自動車規格等で規格化されています。
- ヘクスロー付ネジ部品と締め付け工具は、軸に平行な側面に嵌り合うため、締め付け時の滑りおよび工具の外れ(カムアウト)がなく、確実な締め付けができます。
- 広い面で理想的な角度でトルクが伝達されるため、トルク伝達に付随したネジ部品の形状のくずれがありません。
- セット内容:T-6、8、10、15、20、25、27、308本組。
- 材質:特殊合金鋼



ご注意

- ・長い方の先は「いじり止めネジ」に対応しています。穴をあけてあるため肉厚が薄く強度が若干弱くなります。締め付けにはご注意ください。
- ・No.630-T6については「いじり止めネジ」に対応しておりません。



1個から注文OK!

出荷日

1~5個 3日目
6個~ 都度見積

非在庫品



Order
注文例

型式

NO.638



型式	商品内容	寸法(mm)			重さ(g)	基準単価
		L	L1	d		
NO.638	8本組み	—	—	—	—	¥2,560
NO.630-T6	単品	65	14	2.3	9	¥410
NO.630-T8	単品	65	16	2.3	9	¥430
NO.630-T10	単品	65	17	2.6	10	¥430
NO.630-T15	単品	68	19	3.1	11	¥430
NO.630-T20	単品	71	21	3.7	14	¥440
NO.630-T25	単品	75	22	4.3	17	¥450
NO.630-T27	単品	79	23	4.8	20	¥460
NO.630-T30	単品	84	25	5.4	25	¥480
NO.630-T40	単品	90	28	6.5	36	¥510

ヘクスロー
ネジ用

