

ミスミ

組立配線加工品 部品一覧

対象ボックス

アルミ標準ボックス
AXL, AXHアルミ中型ボックス
AXM, AXMHスチール標準ボックス
MMSK, MSG, MMSEスチール中型ボックス
Φ22スイッチタイプ
MSSK, MSG, MSSE

実際は1a1b接点です

実際は1a接点です

実際は1a接点です

実際は1a接点です



実際は1a接点です

実際は1a接点です

実際は1a接点です

実際は1a接点です



実際は1a接点です

実際は1a接点です

実際は1a接点です

実際は1a接点です

対象ボックス

スチール中型ボックス
Φ22スイッチタイプ
Φ6-グリップスイッチタイプ
MSXST1XX,
MSXST2XX

実際は1a接点です

実際は1a接点です

実際は1a接点です

実際は1a接点です




実際は1a接点です

実際は1aと1a1bがあります

実際は1a接点です

実際は1a接点です

対象ボックス

アルミ小型ボックス
AXS, AXHスチール中型ボックス
Φ16スイッチタイプ
MSCK, MSCG, MSCE

実際は1a接点です

実際は1a接点です

実際は1a接点です

実際は1a接点です



実際は1a接点です

実際は1a1bがあります

実際は1a接点です

実際は1a接点です

《電線》 VCTFシリーズ

《ケーブルグランド》 オーム電機機製 OA-W-16**

※スイッチボックス単品の仕様はeカタログをご確認下さい。

銘板記号



・銘板は単体
販売しており
ません。
ご注意

<アクリル製ネームプレート>		<アクリル製ダルマ銘板>		<非常停止銘板>	
ON OFF		非常停止		EMERGENCY STOP	
ミスミオリジナル		ミスミオリジナル		製造メーカー：IDEC（株）	

外形W40×H10
AP, AQのみH30×W8・アクリル製Φ22
アクリル製Φ16樹脂製
・外形Φ60、穴径Φ30
・外形Φ60、穴径Φ22
・外形Φ43.5、穴径Φ16

影刻文字列	位置n番目	種類	位置n番目	種類	位置n番目	種類
EMERGENCY STOP		—		—		DA
非常停止		—		—		DB
起動	1	AA	1	BA	1	—
停止		AB		BB		—
START	2	AC	2	BC	2	—
STOP		AD		BD		—
ON	3	AE		BE		—
OFF		AF	3	BF	3	—
上昇		AI		BI		—
下降		AJ		BJ		—
運転		AK		BK		—
電源		AN		BN		—
切入		—		BO		—
手動-自動		—		BP		—
手動-切-自動		—		BQ		—
OFF-ON		—		BR		—
ON-OFF		AP		—		—
ON-OFF-ON		AQ		—		—

AP, AQ外形図
(トグルスイッチ用縦文字仕様)

アクリル製Φ16

サイズ(単位: mm)					標準文字 高さA
ΦD	W	H	C	(F)	
16.5	25	35	22.5	14	4

