

SPCMタイプ(ロックアウト穴付)専用アクセサリ

制御ボックス



固定サイズ
コントロール
ボックス

ボックス
セクション
ガイド

Rシリーズ
案内

Fシリーズ
案内

ボックス
アクセサリ
案内

Rシリーズ
スチール
ボックス

Rシリーズ
ステンレス
ボックス

Rシリーズ
アルミ
ボックス

Fシリーズ
自立盤
ボックス

Fシリーズ
制御盤
ボックス

Fシリーズ
制御盤ボックス
カラータイプ

Fシリーズ
ノイズ対策
ボックス

Fシリーズ
中継ボックス

Fシリーズ
ステンレス
ボックス

Fシリーズ
アルミコントロール
ボックス

固定サイズ
コントロール
ボックス


固定サイズ
中継・端子台
ボックス

穴加工
見積方法

出荷日
カレンダー

専用DINレール

RoHS



ココが
特長

端子台や電子機器の取付が可能です

- SPCMタイプ **○7505**ページ専用のDINレールです。
- 中継ボックスとして使用する際に、端子台やリレー等の取付が容易になります。



Order
注文例

型式
FDR-150



Delivery
納期

出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


基本仕様

材質	A6063S-T5
色・表面処理	シルバーアルマイト



型式	基準単価	スライド単価
	1~5個	6~99個
FDR-50	¥270	¥260
FDR-80	¥280	¥270
FDR-100	¥280	¥270
FDR-150	¥330	¥310
FDR-223	¥410	¥390

外形図



(単位: mm)

型式	L	a	対応 ボスピッチ
FDR-50	50	4.2	32~42
FDR-80	80	4.2	62~72
FDR-100	100	4.2	82~92
FDR-150	150	4.2	132~142
FDR-223	223	4.2	205~215

外部取付足

RoHS



ココが
特長

本体取付用アクセサリ

- SPCMタイプ **○7505**ページ専用の外部取付足です。
- M4タッピングビス付です。



Order
注文例

型式
SFL-1



Delivery
納期

出荷日

1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

基本仕様


材質	ポリカーボネート
色	ホワイトグレー



1パック 4個入

型式	基準単価	スライド単価
	1~5/パック	6~99/パック
SFL-1	¥370	¥360

外形図



(単位: mm)

適合ボックス
SPCMの全機種

取付例

