

# Floormount Chassis フロアマウント

## ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし

RoHS



ATX Micro ATX



納期

ココが特長

### ミスミオリジナルATXシャーシ

- フロントからファンフィルターの交換可能
- 縦置き・横置き両対応
- 電源未搭載モデル
- 3.5インチベイ×2、5.25インチベイ×3、フロントUSB×2

¥

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミ QCTセンターまでお問い合わせください。

### 出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品



外観および仕様は、予告なく変更する事があります。

型式	単 価		
	1~9台	10~19台	20~29台
PCBX-71J3-R	¥26,000	¥25,800	¥25,600

### 仕様

材質	スチール製
ドライブベイ	フロント:3.5インチ×2、5.25インチ×3
拡張スロット数	7
クーリングファン	フロント:8cm×1 リア:なし(6cm×2取付可)
防塵フィルタ	フロント:あり リア:なし
規格	
適合マザーボード	ATX、MicroATXマザーボード
外形寸法(mm)	427(W)×427(D)×160(H)

シャーシ型式	適合電源		適合マザーボード	
	型式	搭載ページ	型式	搭載ページ
PCBX-71J3-R	PCPS-HNSP520-24-8-R	08223	PCMB-SB600-C-R	08203
	PCPS-ENSP450-P8P24-R	08323	PCMB-SB300-C-R	08217
	PCPS-PCSA650-P28-R	08316	PCMB-SB330-CRM-R	08219
	PCPS-PCSA500-P28-R	08317		
	PCPS-HNSP520-24-4-R	08323	PCMB-SB600-C-R	08203
	PCPS-ENSP450-P4P24-R	08323	PCMB-PB6511-R	08205
	PCPS-PCSA650-P24-R	08316	PCMB-FB18	08207
	PCPS-PCSA500-P24-R	08317	PCMB-MAQ461-R	08209
	PCPS-500ACH8-R	08317	PCMB-MAQ434-R	08211
			PCMB-FB15	08213
			PCMB-G7B630-B-R	08215
			PCMB-SB300-C-R	08217
		PCMB-SB330-CRM-R	08219	
		PCMB-C7Q67-R	08221	
		PCMB-MMQ440-R	08223	
		PCMB-MMQ422-R	08225	
		PCMB-TEM110-R	08227	

### 構造



(フロント写真)



(リア写真)

# Desktop Chassis デスクトップ

## ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし



ATX Micro ATX UL TÜV CSA



納期

ココが特長

### ローコストシャーシ(デスクトップ)

- エアダクト付きのため、効率的なシステムを実現。

¥

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミ QCTセンターまでお問い合わせください。

### 出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品



外観および仕様は、予告なく変更する事があります。

型式	単 価		
	1~29台	30~39台	40~49台
PCBX-CI7106-R	¥8,000	¥7,400	¥6,900

### 仕様

材質	スチール製
ドライブベイ	フロント:3.5インチ×2、5.25インチ×3 内部:3.5インチ×1
拡張スロット数	7
クーリングファン	なし(8cm×1、6cm×2取付可)
防塵フィルタ	なし(取付不可)
操作スイッチ・LED	電源スイッチ×1、リセットスイッチ×1、 電源LED×1、HDD LED×1
スピーカ	8Ωスピーカを1個内蔵
規格	FCC Class B、UL、TUV、Nemko、 CSA、CB、BSHI
適合マザーボード	ATX、MicroATXマザーボード
外形寸法(mm)	430(W)×420(D)×155(H)

シャーシ型式	適合電源		適合マザーボード	
	型式	搭載ページ	型式	搭載ページ
PCBX-CI7106-R	PCPS-HNSP520-24-8-R	08223	PCMB-SB600-C-R	08203
	PCPS-ENSP450-P8P24-R	08323	PCMB-SB300-C-R	08217
	PCPS-PCSA650-P28-R	08316	PCMB-SB330-CRM-R	08219
	PCPS-PCSA500-P28-R	08317		
	PCPS-HNSP520-24-4-R	08323	PCMB-SB600-C-R	08203
	PCPS-ENSP450-P4P24-R	08323	PCMB-PB6511-R	08205
	PCPS-PCSA650-P24-R	08316	PCMB-FB18	08207
	PCPS-PCSA500-P24-R	08317	PCMB-MAQ461-R	08209
	PCPS-500ACH8-R	08317	PCMB-MAQ434-R	08211
			PCMB-FB15	08213
			PCMB-G7B630-B-R	08215
			PCMB-SB300-C-R	08217
		PCMB-SB330-CRM-R	08219	
		PCMB-C7Q67-R	08221	
		PCMB-MMQ440-R	08223	
		PCMB-MMQ422-R	08225	
		PCMB-TEM110-R	08227	

シャーシ

産業用

ラック  
マウント

フロア  
マウント

カードケース

2012.9

2013.8

8308