

ミスミ

圧着工具



ココが特長 幅6mm~15mmまでのコネクタが圧接可能です

- コネクタ幅に応じて付属のアタッチメントを使い分けれます。
- 圧接可能ワーク高さ、最小9mm(アタッチメント装着時)、最大26mm(アタッチメント非装着時)。
- クランプ可動範囲、最大10mm
- 長さ: 245mm 重さ: 460g



●コネクタ保持用アタッチメントのみの販売は致しておりません。
●コネクタと電線の接続に高い信頼性が求められる場合には、コネクタメーカー取り扱いの専用工具をご使用ください。

在庫品



Example
使用方法

操作手順



圧接するコネクタをコネクタ保持部にセットします。コネクタ幅に応じてアタッチメントを使用してください。

ハンドルを握って圧接します。

圧接可能コネクタ一覧表

品名	型番	掲載ページ
Dsubコネクタ (EMI圧接タイプ)	FD**P (オス) FD**S (メス)	023ページ
Dsubコネクタ (EMI圧接タイプ)	FD**PF05 (オス) FD**S05 (メス)	023ページ
セントロニクスコネクタ (汎用圧接/パネロックタイプ)	57F-30***-20S (オス) 57F-40***-20S (メス)	075ページ
セントロニクスコネクタ (EMI圧接タイプ)	57FE-30***-20N-D8 (オス) 57FE-40***-20N-D8 (メス)	076ページ
FCN圧接コネクタ	FCN-367J***-AU-F (メス)	065ページ
MILソケットコネクタ 圧接メスコネクタ (ロック無し)	79**B500FL-3448 (メス) HIF3***D-2.54R (メス) *60・64芯タイプには使用できません。又、ガイドキーが2コの場合は使用できません	048ページ
MILソケットコネクタ 圧接メスコネクタ (ロック付き)	XG4M-****-U	カタログ未掲載



Order
注文例

型番
HT214



1個単位

型番	¥通常単価
HT214	4,500

圧着工具・電線被覆剥き工具

はんだ用品

専用工具

ミスミ

圧着工具

裸圧着端子用圧着工具



ココが特長 1.25~8.0mm²の裸圧着端子が圧着可能です

- JIS規格 (JIS C 9711) 取得商品ですので安心してお使いいただけます。
- 長さ: 275mm 重さ: 430g

3 日日出荷

電線組み合わせ例

裸圧着端子 裸圧着リング の呼び	裸圧着端子 より線 (mm)	裸圧着リング		5N18 ダイス部 の呼び
		突合せ型 より線 (mm)	重ね合せ型 より線 (mm)	
1.25	1.25	0.75と0.75 0.90と0.90 1.25と1.25	—	1.25
2	1.25 2.0	2.0と2.0	0.75と0.75 0.90と0.90 1.25と1.25	2
5.5	3.5 5.5	3.5と3.5 5.5と5.5	2.0と2.0	5.5
8	8.0	8.0と8.0	3.5と3.5	8.0



Order
注文例

型番
5N18



1個単位

型番	¥通常単価
5N18	5,100

裸圧着リング用圧着工具



ココが特長 φ1.6~φ5.5電線を加工できる裸圧着リング用工具

- 適用範囲: 小・中・大
- 長さ: 290mm 重さ: 480g
- 電線サイズφ1.6mm~φ5.5mmにおいて、裸圧着リング小・中・大を下記表の組み合わせで電線を重ね合わせて圧着できます。
JIS規格 (JIS C 9711) 取得商品ですので安心してお使いいただけます。

3 日日出荷

電線組み合わせ例

裸圧着 リングの 呼び	最大使用 電流 (A)	電線組合せ			異なる電線	IS-1 ダイス部 の呼び
		同一電線	異なる電線			
		φ1.6mmまたは φ2.0mm	φ2mmまたは φ3.5mm	φ2.8mmまたは φ3.5mm		
小	20	2本 3~4本	— 2本	— —	φ1.6mm 1本と0.75mm 1本 φ1.6mm 2本と0.75mm 1本 φ2.0mm 1本と1.6mm 1本 φ2.0mm 1本と1.6mm 3~5本 φ2.0mm 2本と1.6mm 1~3本 φ2.0mm 3本と1.6mm 1本 φ2.6mm 1本と1.6mm 1~3本 φ2.6mm 1本と2.0mm 1~2本 φ2.6mm 2本と1.6mm 1本 φ2.6mm 1本と2.0mm 1本とφ1.6mm 1本	16×2 ④ 小
中	30	5~6本	3~4本	2本	φ2.0mm 1本と1.6mm 6本 φ2.0mm 2本と1.6mm 4本 φ2.0mm 3本と1.6mm 2本 φ2.0mm 4本と1.6mm 1本 φ2.6mm 1本と2.0mm 3本 φ2.6mm 2本と1.6mm 2本 φ2.6mm 2本と2.0mm 1本とφ1.6mm 1本	中
大	30	7本	5本	3本	φ2.0mm 1本と1.6mm 6本 φ2.0mm 2本と1.6mm 4本 φ2.0mm 3本と1.6mm 2本 φ2.0mm 4本と1.6mm 1本 φ2.6mm 1本と2.0mm 3本 φ2.6mm 2本と1.6mm 2本 φ2.6mm 2本と2.0mm 1本とφ1.6mm 1本	大



Order
注文例

型番
IS-1



1個単位

型番	¥通常単価
IS-1	5,640

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。