

ミスミ

ミスミオリジナルタッチパネル GX7シリーズ対応ケーブル



ココが
特長

ミスミオリジナルタッチパネルGX7用のオプションケーブルです

●有名メーカーのPLCと接続可能なオプションを用意

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を定した料金が通常単価になります。
※有料加工がある場合は、通常単価に追加加工料金を定した料金になります。

基本単価 + ケーブル料金(ケーブル単価×必要メートル数) = 通常単価

2 日日出荷

RoHS

結線・線色ページ	▶1009	Order 注文例	型番 GTP-GXQ1D-WM	指定長(m) 5	指定長(m) ~0.9 公差 +20mm	1~4 +50mm	4.1~50 +全長の3%
----------	-------	-----------	---------------------------	--------------------	-------------------------	--------------	------------------









※指定長の公差は上記の通りになります。

形状		
①Dsub9芯オス⇔miniDIN6芯オス GX7側 指定長 PLC側 Dsub9芯オス miniDIN6芯オス	②Dsub15芯オス⇔miniDIN6芯オス GX7側 指定長 PLC側 Dsub15芯オス miniDIN6芯オス	③Dsub9芯オス⇔miniDIN8芯オス GX7側 指定長 PLC側 Dsub9芯オス miniDIN8芯オス
④Dsub15芯オス⇔miniDIN8芯オス GX7側 指定長 PLC側 Dsub15芯オス miniDIN8芯オス	⑤Dsub9芯オス⇔RJ11モジュラ GX7側 指定長 PLC側 Dsub9芯オス RJ11	⑥Dsub15芯オス⇔RJ11モジュラ GX7側 指定長 PLC側 Dsub15芯オス RJ11
⑦Dsub9芯オス⇔Dsub9芯オス GX7側 指定長 PLC側 Dsub9芯オス Dsub9芯オス	⑧Dsub15芯オス⇔Dsub9芯オス GX7側 指定長 PLC側 Dsub15芯オス Dsub9芯オス	⑨miniDIN6芯オス⇔Dsub9芯オス GX7側 指定長 PLC側 miniDIN6芯オス Dsub9芯オス

¥ 1本単位

PLC		タッチパネル GX7			インタフェース	形状	PLCとタッチパネル間の接続ケーブル(ケーブル)型式	指定長(m)	¥通常単価	¥基本単価	ケーブル単価/m
メーカー/シリーズ	型番	接続方法	コネクタ形状	型番	接続方法	コネクタ形状					
三菱電機 MELSEC-Q	Q□□ Q00J Q□□H Q□□UDH Q□□UDEH	CPU直結	ミニDIN 6ピン (メス)	PLCP-GX7-04W-DC-R	COM2:	Dsub	①	GTP-GXQ1D- WM-[指定長(m)]	0.2~15	4,370	81
				PLCP-GX7-10-DC-R	04W/05/07W/08	9ピン(メス) UNC#4-40					
				PLCP-GX7-12-DC-R	COM2	Dsub					
				PLCP-GX7-15-DC-R	(RS-232C):	15ピン(メス) UNC#4-40					
				PLCP-GX7-05-DC-R	10/12/15	Dsub					
				PLCP-GX7-07W-DC-R		15ピン(メス) UNC#4-40					
三菱電機 MELSEC-FX	FX0 FX1/FX1S/FX1N FX2/FX2N/FX2NC FX3U/FX3UC/FX3G FX3GC/FX3S	CPU直結	ミニDIN 8ピン (メス)	PLCP-GX7-04W-DC-R	COM2:	Dsub	③	GTP-GXF1D- WM-[指定長(m)]	0.2~15	4,740	117
				PLCP-GX7-10-DC-R	04W/05/07W/08	9ピン(メス) UNC#4-40					
				PLCP-GX7-12-DC-R	COM2	Dsub					
				PLCP-GX7-15-DC-R	(RS-422):	15ピン(メス) UNC#4-40					
				PLCP-GX7-05-DC-R	10/12/15	Dsub					
				PLCP-GX7-07W-DC-R		15ピン(メス) UNC#4-40					
キーエンス KV	KV Nano KV-700 KV-1000 KV-3000	プロコン ポート 直結	RJ-11 6ピン モジュラ ジャック	PLCP-GX7-04W-DC-R	COM2:	Dsub	⑤	GTP-GXK1D- WM-[指定長(m)]	0.2~15	2,970	72
				PLCP-GX7-10-DC-R	04W/05/07W/08	9ピン(メス) UNC#4-40					
				PLCP-GX7-12-DC-R	COM2	Dsub					
				PLCP-GX7-15-DC-R	(RS-232C):	15ピン(メス) UNC#4-40					
				PLCP-GX7-05-DC-R	10/12/15	Dsub					
				PLCP-GX7-07W-DC-R		15ピン(メス) UNC#4-40					
オムロン SYSMAC CJ1	CJ1G CJ1M	内蔵RS- 232C ポート	Dsub 9ピン (メス) M2.6	PLCP-GX7-04W-DC-R	COM2:	Dsub	⑦	GTP-GXC1D- WM-[指定長(m)]	0.2~15	2,710	98
				PLCP-GX7-10-DC-R	04W/05/07W/08	9ピン(メス) UNC#4-40					
				PLCP-GX7-12-DC-R	COM2	Dsub					
				PLCP-GX7-15-DC-R	(RS-232C):	15ピン(メス) UNC#4-40					
				PLCP-GX7-05-DC-R	10/12/15	Dsub					
				PLCP-GX7-07W-DC-R		15ピン(メス) UNC#4-40					
オムロン SYSMAC CJ2	CJ2H CJ2M	内蔵RS- 232C ポート	Dsub 9ピン (メス) M2.6	PLCP-GX7-04W-DC-R	COM2:	Dsub	⑦	GTP-GXC1D- WM-[指定長(m)]	0.2~15	2,710	98
				PLCP-GX7-10-DC-R	04W/05/07W/08	9ピン(メス) UNC#4-40					
				PLCP-GX7-12-DC-R	COM2	Dsub					
				PLCP-GX7-15-DC-R	(RS-232C):	15ピン(メス) UNC#4-40					
				PLCP-GX7-05-DC-R	10/12/15	Dsub					
				PLCP-GX7-07W-DC-R		15ピン(メス) UNC#4-40					
オムロン SYSMAC CS1	CS1G CS1H	内蔵RS- 232C ポート	Dsub 9ピン (メス) M2.6	PLCP-GX7-04W-DC-R	COM2:	Dsub	⑦	GTP-GXC1D- WM-[指定長(m)]	0.2~15	2,710	98
				PLCP-GX7-10-DC-R	04W/05/07W/08	9ピン(メス) UNC#4-40					
				PLCP-GX7-12-DC-R	COM2	Dsub					
				PLCP-GX7-15-DC-R	(RS-232C):	15ピン(メス) UNC#4-40					
				PLCP-GX7-05-DC-R	10/12/15	Dsub					
				PLCP-GX7-07W-DC-R		15ピン(メス) UNC#4-40					
オムロン SYSMAC CP1	CP1E CP1H CP1L	内蔵RS- 232C×1 ポート	Dsub 9ピン (メス) M2.6	PLCP-GX7-04W-DC-R	COM2:	Dsub	⑦	GTP-GXC1D- WM-[指定長(m)]	0.2~15	2,710	98
				PLCP-GX7-10-DC-R	04W/05/07W/08	9ピン(メス) UNC#4-40					
				PLCP-GX7-12-DC-R	COM2	Dsub					
				PLCP-GX7-15-DC-R	(RS-232C):	15ピン(メス) UNC#4-40					
				PLCP-GX7-05-DC-R	10/12/15	Dsub					
				PLCP-GX7-07W-DC-R		15ピン(メス) UNC#4-40					
PLCP-GX7の全型番				COM1		ミニDIN 6ピン(メス)	⑨	GTP-GXC3D- WR-[指定長(m)]	4,370	81	

▼ ミスミオリジナル GX7対応オプションケーブル



- コネクタ付ケーブル
- 選定方法
- 角型
- コネクタ付ケーブル
- 同軸
- コネクタ付ケーブル
- 丸型
- コネクタ付ケーブル
- ナイロン
- コネクタ付ケーブル
- カスタムサービス

コネクタ付ケーブル資料

▼ ミスミオリジナル GX7対応オプションケーブル

キーエンスKV-Nano、KV-700/1000/3000プロコンポーネント直結
(5インチ、7インチ、8インチ用)


GTP-GXK2D-WR



商品ページ [0605](#)

オムロンCS1/CJ1/CJ2/CP1/RS-232C用
(4インチ、10インチ、12インチ、15インチ用)

GTP-GXC1D-WM



商品ページ [0605](#)

オムロンCS1/CJ1/CJ2/CP1/RS-232C用
(5インチ、7インチ、8インチ用)


GTP-GXC2D-WM



商品ページ [0605](#)

オムロンCS1/CJ1/CJ2/CP1/RS-232C用
COM1ポート用

GTP-GXC3D-WM



商品ページ [0605](#)

コネクタ付
ケーブル資料