

SPCMタイプ(ロックアウト穴付)専用アクセサリ

制御ボックス
固定サイズ
コントロール
ボックス

取付ベース

RoHS



Order
注文例

型式

SMP0813

基本仕様

材質	A1050P-H24, t1.5
色・表面処理	シルバーアルマイトメッキ

ココが
特長

スペースの有効活用に最適!

- 取付ベースの使用により機器や部品の取付が容易になります。
- 図面は2DCADデータでご確認ください。

2D
CAD

Web
ボックス

穴加工

アルミ



Delivery
納期

出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

使用例



型式	基準単価	スライド単価	適合ボックス
	1~29個	30~99個	
SMP0813	¥540	¥490	SPCM08-13-**
SMP1010	¥540	¥490	SPCM10-10-**
SMP1313	¥620	¥560	SPCM13-13-**
SMP1318	¥710	¥640	SPCM13-18-**
SMP1818	¥940	¥850	SPCM18-18-**
SMP1825	¥1,150	¥1,040	SPCM18-25-**

ヒンジ

RoHS



基本仕様

材質	ポリカーボネート
色	ホワイトグレー
ビス	M3タッピング

ココが
特長

カバーのカスタム用アクセサリ!

- SPCMタイプO7505ページに取付可能なヒンジです。下記のラッチと併用することによりカバーを開閉式に変更できます。




Delivery
納期

出荷日


1~10パック	5日目
11パック~	都度見積

非在庫品

使用例



外形図 (単位:mm)



*取付用テンプレート付です。



型式	基準単価	スライド単価
	1~5パック	6~99パック
DSHI-1	¥1,280	¥1,130

1パック 2個入

ラッチ

RoHS



基本仕様

材質	ステンレス
表面処理	バレル研磨

ココが
特長

カバーのカスタム用アクセサリ!

- SPCMタイプO7505ページに取付可能なラッチです。上記のヒンジと併用することによりカバーを開閉式に変更できます。



Delivery
納期

出荷日


1~10パック	5日目
11パック~	都度見積

非在庫品

使用例



外形図 (単位:mm)



*取付用テンプレート付です。




型式	基準単価	スライド単価
	1~5パック	6~99パック
DSLK-1	¥2,400	¥2,120

1パック 2個入

ネジ止めプレート

RoHS



ココが
特長

カバーのカスタム用アクセサリ!

- SPCMタイプO7505ページを開閉式に変更した際、不要になったカバーのネジ止め穴をふさぐために使用します。



Delivery
納期

出荷日

1~10個	5日目
11個~	都度見積

非在庫品



型式	単位個数	基準単価	スライド単価	適合ボックス C寸法(mm)
		1~29個	30~99個	
SCP-10-1	1	¥100	¥70	C=75(※)
SCP-10-2	1	¥100	¥70	C=125, 150
SCP-35	1	¥100	¥70	C=100

基本仕様

材質	ポリエチレン
色	ホワイトグレー

*SPCM13-18-08-※はSCP-10-2をご選択ください。

プラスチック製
コントロール
ボックス
アルミ製
コントロール
ボックス
アルミダイキャスト製
コントロールボックス

2012.9
2013.8

7508